

# PHILIPS

Splay-vegglampe,  
12 W

Utendørslamper

4000 K

Antrasitt

Vanntett

8719514417694



## Få en vakkert opplyst hage

Veggglampen Philips Splay i antrasitt gir veggen din et moderne utseende. Lampen lyser opp inngangspartiet med et spredt og kjølig hvitt lys.

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 25 000 timer

### Gi hagen din et nytt design

- Moderne utendørsbelysning

### Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

### Overlegen kvalitet

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

### Egenskaper

- Kraftig lys

### Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys 4000 K

# Høydepunkter

## Lang levetid på opptil 25 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 25 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

## Moderne utendørsbelysning

Imponerende, dristig og minimalistisk utendørsbelysning fra Philips. Philips utendørsbelysning har en elegant og moderne stil, og er den perfekte måten å pryde hager, stier og uterom med lys.

## 5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

## Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff



Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er slitesterk og bygget for å vare, så den kommer til å lyse opp hagen din kveld etter kveld. Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminium og overlegen syntetikk.

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Kraftig lys

Denne utendørsarmaturen fra Philips gir kraftig lys. Et lyst basseng med lys for å lyse opp hagen eller terrassen.

## Kjølig hvitt lys 4000 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer kjølig hvitt lys ved 4000 K.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbar høyde: Nei
- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerede lysstråler: Nei
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Passer perfekt til å skape stemning: Nei
- Passer perfekt til orienteringsbelysning: Nei
- Bærbar: Nei
- Inneholder strømadapter: Nei
- Beskyttelseshylse er inkludert: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Slitesterkt materiale av høy kvalitet: Ja
- Kan roteres i alle retninger: Nei
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Nei
- USB-lading: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: Ingen plugg

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Strømforbruk

- Effektforbruk: 12

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,6 kg
- Total høyde: 240 mm
- Total lengde: 80 mm
- Total bredde: 160 mm

## Service

- Garanti: Fem år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1200
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Energiklassen til inkludert lyskilde: E
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Monteringsalternativer: Vegg

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514417694
- Nettovekt: 0,6 kg
- Bruttovekt: 0,68 kg
- Høyde: 30 cm
- Lengde: 10 cm
- Bredde: 12 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-30  
Versjon: 0.368

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)