

PHILIPS

Splay-vegglampe,
12 W

Utendørslamper

2700 K

Antrasitt

Sensor, vanntett

8719514417717



Lys opp inngangspartiet automatisk

Vegglampen Philips Splay i antrasitt gir veggen din et moderne utseende. Den lyser opp inngangspartiet med spredt og varmt hvitt lys. En bevegelsessensor er integrert slik at den slås på automatisk når noen kommer nær.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 25 000 timer

Gi hagen din et nytt design

- Moderne utendørsbelysning

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

Overlegen kvalitet

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Egenskaper

- Bevegelses- og skumringssensor integrert
- Kraftig lys

8719514417717

Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K

Høydepunkter

Lang levetid på opptil 25 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 25 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

Moderne utendørsbelysning

Imponerende, dristig og minimalistisk utendørsbelysning fra Philips. Philips utendørsbelysning har en elegant og moderne stil, og er den perfekte måten å pryde hager, stier og uterom med lys.

5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff



Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er slitesterk og bygget for å vare, så den kommer til å lyse opp hagen din kveld etter kveld. Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminium og overlegen syntetikk.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Bevegelses- og skumringsensor integrert




Med en innebygd bevegelsessensor ønsker disse lysene deg automatisk velkommen når du kommer hjem etter mørkets frembrudd, eller lyser opp når besøkende ankommer. Den unike dusk til dawn-funksjonen slår lysene på automatisk når det blir mørkt ute – perfekt for de lange sommerkveldene eller for å sikre din sikkerhet.

Kraftig lys

Denne utendørsarmaturen fra Philips gir kraftig lys. Et lyst basseng med lys for å lyse opp hagen eller terrassen.

Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbar høyde: Nei
- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Definerede lysstråler: Nei
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Ja
- Bevegelsessensor: Ja
- Passer perfekt til å skape stemning: Nei
- Passer perfekt til orienteringsbelysning: Nei
- Bærbar: Nei
- Inneholder strømadapter: Nei
- Beskyttelseshylse er inkludert: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Slitesterkt materiale av høy kvalitet: Ja
- Kan roteres i alle retninger: Nei
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Nei
- USB-lading: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: Ingen plugg

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Sensor, Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 12

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,66 kg
- Total høyde: 240 mm
- Total lengde: 80 mm
- Total bredde: 160 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1100
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Energiklassen til inkludert lyskilde: E
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Monteringsalternativer: Vegg

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

8719514417717

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417717
- Nettovekt: 0,66 kg
- Bruttovekt: 0,74 kg
- Høyde: 30 cm
- Lengde: 10 cm
- Bredde: 12 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-30
Versjon: 0.400

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com