

# PHILIPS

Robot Plus-  
skrivebordslampe

Skrivebordslamper

4000 K

White

Kan dimmes

8719514430815



## Behagelig LED-lys som er skånsomt for øynene

Med robust design og optimal ytelse er skrivebordslampen Philips LED Performance den perfekte belysningen som fyller ethvert hjem med skarpt og godt lys. Lyset er komfortabelt og skånsomt for øynene.

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

### Kontroll

- Trinnvis dimming

# Høydepunkter

## Eyecomfort

Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge

kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning

som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Trinnvis dimming

Velg mellom ulike dimmenivåer for å skape ønsket stemning.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 57

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Skrivebordslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 180 mA

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,8 kg
- Total høyde: 420 mm
- Total lengde: 160 mm
- Total bredde: 367 mm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Lyspære følger med: 14
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514430815
- Nettovekt: 1,8 kg
- Bruttovekt: 2,55 kg
- Høyde: 45,5 cm
- Lengde: 21,5 cm
- Bredde: 21,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.322

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)