

PHILIPS

Robot Plus-
skrivebordslampe

Skrivebordslamper

4000 K

White

Kan dimmes

8719514430815



Behagelig LED-lys som er skånsomt for øynene

Med robust design og optimal ytelse er skrivebordslampen Philips LED Performance den perfekte belysningen som fyller ethvert hjem med skarpt og godt lys. Lyset er komfortabelt og skånsomt for øynene.

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Trinnvis dimming

Høydepunkter

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge

kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning

som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Trinnvis dimming

Velg mellom ulike dimmenivåer for å skape ønsket stemning.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 57

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Skrivebordslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 180 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,8 kg
- Total høyde: 420 mm
- Total lengde: 160 mm
- Total bredde: 367 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Lyspære følger med: 14
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatibile operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514430815
- Nettovekt: 1,8 kg
- Bruttovekt: 2,55 kg
- Høyde: 45,5 cm
- Lengde: 21,5 cm
- Bredde: 21,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.324

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com