

PHILIPS

Mauve-taklampe,
6 W

Taklamper

2700 K

White

Sensor



8719514431805



Praktisk og energibesparende belysning med bevegelsessensor

Øk bekvemmeligheten samtidig som du sparer strøm. Philips' LED-taklampe med bevegelsessensor slås enkelt av og på ved hjelp av sensor, slik at du slipper å tenke på lysbryteren når du går inn og ut av rommet. Med et bredt sensorområde og LED-teknologi som slås på øyeblikkelig, er lysene i hjemmet bare påslått når det er nødvendig.

Enkel å oppleve

- Armaturen har innebygd bevegelsessensor som gjør at den slår seg på automatisk når noen går forbi.
- Enkel installering

Holdbarhet

- Energibesparende

Høydepunkter

Integrert bevegelsessensor

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til

kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Energibesparende

Sparer energi – som er bra for både lommeboken og miljøet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvit
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Sensor

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 45 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,26 kg
- Total høyde: 72 mm
- Total lengde: 250 mm
- Total bredde: 250 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 250 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514431805
- Nettovekt: 0,26 kg
- Bruttovekt: 0,49 kg
- Høyde: 27,2 cm
- Lengde: 8,2 cm
- Bredde: 27,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.268

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com