

# PHILIPS

Mauve-taklampe,  
16 W

Taklamper

4000 K

Hvit

Sensor



8719514431867



## Praktisk og energibesparende belysning med bevegelsessensor

Øk komforten samtidig som du sparer energi. Philips' LED-taklampe med bevegelsessensor slås enkelt av og på av en sensor, slik at du kan gå inn eller ut av rom uten å måtte lete etter bryter. Det brede registreringsområdet og LED-teknologiens øyeblikkelige reaksjon gjør at belysningen i hjemmet bare er på når du trenger den.

### Enkel å oppleve

- Armaturen har innebygd bevegelsessensor som gjør at den slår seg på automatisk når noen går forbi.
- Enkel installering

### Holdbarhet

- Energibesparende

# Høydepunkter

## **Integrert bevegelsessensor**

### **Enkel installering**

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til

kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

## **Energibesparende**

Sparer energi – som er bra for både lommeboken og miljøet.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 118

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Sensor

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 140 mA

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,5 kg
- Total høyde: 72 mm
- Total lengde: 320 mm
- Total bredde: 320 mm

## Service

- Garanti: Fem år

## Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 320 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1900
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514431867
- Nettovekt: 0,48 kg
- Bruttovekt: 0,79 kg
- Høyde: 34,2 cm
- Lengde: 8,2 cm
- Bredde: 34,2 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.252

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)