

PHILIPS

Ozziet-taklampe,
36 W

Taklamper

4000 K

White

Kan dimmes



8719514432109



Ett lysarmatur. To lyssoner. Tre innstillinger.

Denne moderne og slanke designen i hvitt ser like bra ut når den er av som når den er på. De rene, runde linjene til hovedlyset fremheves av et smart lineært kantlys. Kombiner de to lysene og lag 3 unike lysinnstillinger. Hoveddownlighten avgir kjølig lys på 4000k, og den lineære kantlyset avgir varmt lys på 2700k. Lampen er tilgjengelig i 3 størrelser og passer derfor perfekt inn i ethvert rom. Den praktiske minnefunksjonen husker den forrige innstillingen du brukte. Så hvis ren hvit design med mange funksjoner er noe for deg, er Ozziet-taklampen perfekt for deg.

Designet for stuen og soverommet ditt

- Perfekt for å slappe av og omgås andre

Tilpass til interiøret

- Superslankt design

Enkel å oppleve

- Lagre favorittmodusen din
- Enkel installering

Lyseffekt

- Lys med doble soner

Høydepunkter

Perfekt for å slappe av og omgås andre

Stuen er sentrum i hjemmet – et sted der familien samles og slapper av. Belysningen i stuen og soverommet må være fleksibel og enkel å justere alt etter de skiftende behovene i løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å skape en følelse av plass og gir rommet et varmt og innbydende preg.

Superslankt design

Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

Lagre favorittmodusene dine

Enten du ønsker en varm glød til koselige kvelder eller et klart hvitt lys til arbeidet, lagrer systemet favorittinnstillingene dine slik at du enkelt kan velge dem igjen.

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Lys med doble soner

Det har aldri vært enklere å endre stemningen i et rom. Med Philips' SceneSwitch Dual zone LED-taklampe kan du angi stemningen med tre unike innstillinger. Kombinasjonen av hovedbelysning og lineær kantbelysning gir deg alternativer som er perfekte for samvær, konsentrasjon og koselige øyeblikk. Ingen dimmer eller installasjon kreves – alt du trenger, er den eksisterende bryteren.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 113

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 180 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,55 kg
- Total høyde: 55 mm
- Total lengde: 500 mm
- Total bredde: 500 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 500 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4100
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514432109
- Nettovekt: 1,55 kg
- Bruttovekt: 2,15 kg
- Høyde: 52,8 cm
- Lengde: 5,9 cm
- Bredde: 52,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.273

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com