

# PHILIPS

## Påbygd spotlys

Spot til tak og vegger

White

Påbygd spotlys

8719514435278



## Lev i nuet

Denne Philips my Living Contemporary er en serie med spotlys med elegant design og høykvalitets belysning som passer til dagens smaker, trender og livsstiler.

### Match din interiørstil

- Elegant og moderne design

### Egenskaper

- Justerbart spothode

### Uttrykk din egen stil

- Stilig hvitt

### Designet for stuen og soverommet ditt

- Materialer i høy kvalitet

### Behagelig og avslappende belysning

- ClickFix-montering

# Høydepunkter

## Tidsriktig Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Stilig hvitt

Hvitt er enkelt, mykt og alltid stilfullt og er en tidløs farge som gjør ethvert interiør rent.

## Materialer i høy kvalitet

Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av materialer av høy kvalitet og har en enestående overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år fremover.

## ClickFix-montering



Du kan enkelt installere spotterne selv takket være ClickFix. Bare monter braketten til taket, koble ledningene, klikk og fest lampen på en gang.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbar høyde: Nei
- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Rustfri, støvfri: Nei
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerte lysstråler: Nei
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Nei
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Passer perfekt til å skape stemning: Ja
- Passer perfekt til orienteringsbelysning: Ja
- Bærbar: Nei
- Beskyttelseshylse er inkludert: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Slitesterkt materiale av høy kvalitet: Ja
- Kan roteres i alle retninger: Ja
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Håndbok
- USB-lading: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: Ingen plugg

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,465 kg
- Total høyde: 92 mm
- Total lengde: 628 mm
- Total bredde: 70 mm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 5.5W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5,5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 4

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435278
- Nettovekt: 1,47 kg
- Bruttovekt: 1,8 kg
- Høyde: 67,3 cm
- Lengde: 11,3 cm
- Bredde: 11,7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.271

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)