

PHILIPS

Runner-spotlys til
tak/vegg, 4 stk.

Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Svart

ClickFix

8719514435353



Lev i nuet

Denne spotten i industristil fra Philips er liten, stilig og enkel – perfekt for ethvert moderne interiør. De svarte aluminiumskabinettene gir et stilrent uttrykk. Et svært dekorativt lys med roterende lyskilde.

Match din interiørstil

- Elegant og moderne design

Egenskaper

- Justerbart spothode
- Elegant svart

Designet for stuen og soverommet ditt

- Materialer i høy kvalitet

Høydepunkter

Tidsriktig Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Elegant svart

Svart er tidløst og elegant og har en intens dyp ibenholtfarge.

Materialer i høy kvalitet

Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av materialer av høy kvalitet og har en enestående overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år fremover.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbar høyde: Nei
- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Rustfri, støvfri: Nei
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerte lysstråler: Nei
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Nei
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Passer perfekt til å skape stemning: Ja
- Passer perfekt til orienteringsbelysning: Ja
- Bærbar: Nei
- Beskyttelseshylse er inkludert: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Slitesterkt materiale av høy kvalitet: Ja
- Kan roteres i alle retninger: Ja
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Håndbok
- USB-lading: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: Ingen plugg

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,16 kg
- Total høyde: 109 mm
- Total lengde: 240 mm
- Total bredde: 240 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 20W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 20
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 4

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435353
- Nettovekt: 1,16 kg
- Bruttovekt: 1,39 kg
- Høyde: 25,1 cm
- Lengde: 11,3 cm
- Bredde: 25,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-21
Versjon: 0.408

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com