

PHILIPS

Star-spotlys til tak/
vegg

Spot til tak og vegger

2700 K

Svart

Kan dimmes, ClickFix

8719514435377



Gi hjemmet særpreg med lys

Denne Philips myLiving Star LED-spotten oser av tidløs eleganse med fot av krom og pulverlakkert svart kropp. Med denne dimbare Philips LED-spotten kan du justere lysnivået jevnt til riktig nivå – fra klart og skarpt lys som du trenger når du jobber, til mykt lys som gjør godt når du vil slappe av.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Kompatibel med veggmonterte lysdimmere
- LED-lyskilde av høy kvalitet

Avansert LED

- Varmhvitt lys

Egenskaper

- Justerbart spothode

Behagelig og avslappende belysning

- Lampens levetid er opp til 30 års bruk
- 5 års garanti for trygghet

Høydepunkter

Kompatibel med veggmonterte lysdimmere



Juster lysstyrken til dette belysningsproduktet fra Philips med en veggmontert lysdimmer (følger ikke med) for å skape stemning i et rom, fremheve en del av hjemmet og mer.

LED-lyskilde av høy kvalitet



Teknologien som er i denne lyskilden er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås på med det samme, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Varmhvitt lys



Denne lampen bruker det aller siste innen belysningsteknologi fra Philips med nye avanserte og kraftige LED som gir et varmhvitt lys med en fargetemperatur på 2700 Kelvin.

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Levetid på opptil 30 år

LED varer lenger. Dette gjør at det tar lang tid mellom hver gang du skal bytte ut lyskildene dine, og reduserer avfallsmengden og kostnadene dine i det lange løp.

5 års garanti

Alle våre spotlamper er bygd for å vare. De leveres med 5 års garanti på hele produktet, slik at du kan nyte langvarig kvalitetsbelysning hver eneste dag.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 30 000
- Nominell levetid: 30 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbar høyde: Nei
- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Rustfri, støvfri: Nei
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerte lysstråler: Nei
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Passer perfekt til å skape stemning: Ja
- Passer perfekt til orienteringsbelysning: Ja
- Bærbar: Nei
- Beskyttelseshylse er inkludert: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Slitesterkt materiale av høy kvalitet: Ja
- Kan roteres i alle retninger: Ja
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Håndbok
- USB-lading: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: Ingen plugg

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 45
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 110

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: ClickFix, Kan dimmes

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,28 kg
- Kabellengde: 220
- Total høyde: 82 mm
- Total lengde: 118 mm
- Total bredde: 60 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 4.5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1
- Monteringsalternativer: Innfelt

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435377
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,35 kg
- Høyde: 14,2 cm
- Lengde: 7,2 cm
- Bredde: 9,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.391

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com