

PHILIPS

Lyskilde

Ultra-effektiv

4 W–60 W

E27



8719514435599



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-lyskilder gir vakkert og varmt hvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med en ren og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for klare glødelamper.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- LED i klassisk glass

Høydepunkter

Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst,

blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Med en levetid på opptil 50 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene ofte, og nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

Design i matt glass

Utseendet du elsker, ytelsen du forventer. Design i matt glass som gjenskaper det myke, glødende lyset til tradisjonelle lyspærer – perfekt for ethvert rom i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 10,5 cm
- Bredde: 6 cm

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000 time(r)

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 840 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: UltraEfficient, EyeComfort

Andre egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514435599
- EL nr: 871951443559900
- Produkttittel: LED CLA 60W A60 E27 3000K FR UE SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke: 4 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A

Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,5 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1370036

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435599
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,05 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003480001



Utgivelsesdato:
2024-04-12
Versjon: 0.171

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com