

PHILIPS

Pære 18.5W (Eq.
150W) A80 E27

Smart LED

Fullfarge

Plast

Enkel plug-and-play

Styres med WiZ-app eller
stemmen



8719514437319



Fargerikt lys som matcher humøret ditt

Bring fargerike lys til alle standardlamper eller armaturer i hjemmet med høylumenlys fra Philips Smart LED fargerike pære. Denne pæren har WiZ-tilkobling. Bruk den med eksisterende Wi-Fi for å kontrollere den med WiZ-appen eller stemmen.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Bli håndfri med stemmestyring

Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner

Lysmoduser

- Millioner av farger og dynamiske lysmoduser
- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser
- Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.
- Lys opp hjemmet ditt med ekstra lysstyrke

Høydepunkter

Enkel plug-and-play



WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er



Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Bli håndfri med stemmestyring



Kontroller lysene dine med bare lyden av stemmen din, bare aktivere integrering med Google, Alexa eller legg til Siri-snarveiene dine.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skruer seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Millioner av farger og dynamiske lysmoduser



Velg fra en palett med flere millioner lysfarger for å skape en utrolig atmosfære i hjemmet ditt. Opplev de subtile forskjellene våre dynamiske lyseffekter har på miljøet ditt.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser



Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Tilpassede scener



Bland forskjellige farger og hvitt lysmoduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.

Ekstra lysstyrke



Lys opp hjemmet ditt med denne lyspæren med høy lumen. Med tilstrekkelig lysstyrke til å hjelpe deg med å engasjere i oppgavene dine, eller for avslappende aktiviteter, fungerer dette lyset også veldig bra i store rom med stor takhøyde.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A80
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,3 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Fullfarge
- Opprinnelig lysytelse: 2452 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 132

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 140 mA

Informasjon

- EAN: 8719514437319
- EL nr: 871951443731900
- Produkttittel: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 150 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 18,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 19

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 163 mm
- Total lengde: 163 mm
- Total bredde: 83 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 2452 lm
- Nominell effekt: 18.5 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1901103
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514437319
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,31 kg
- Høyde: 21,6 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 10,7 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-29
Versjon: 0.209

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com