

PHILIPS

Reflektor, 60 W,
PAR38, E27

LED

2700 K

750 lm

15 000 timer



8719514443402



Varig LED- effektbelysning med en fokuseret lysstråle

Denne retningsbestemte LED-lampen sørger for en fokuseret varmhvit lysstråle som kan dimmes. Den er en perfekt erstatning for vanlige halogenreflektorlamper dersom du ønsker å kunne dimme lyset

Belysning av høy kvalitet

- Lær om lys

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en reflektorhalogenpære

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning

Høydepunkter

Lær om lys



Fargetemperatur: Lys har forskjellige fargetemperaturer. Disse angis i enheten Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-verdi produserer et varmt og avslappende lys, mens de med en høyere Kelvin-verdi produserer et kjølig og mer energigivende lys. RA-indeks: Fargegjengivelsesindeksen (RA-indeks) brukes til å beskrive effekten en lyskilde har på fargers

fremtoning. Naturlig sollys har en RA-indeks på 100. RA-indeksen til Philips LED-lyskilder er alltid høyere enn 80, noe som sikrer at fargene vises som ekte og naturlige.

Erstatter halogenspotter



Dette er en moderne LED-reflektor med flotte og velkjente former. Den er den perfekte erstatningen for tradisjonelle reflektorhalogenpærer.

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-reflektoren gir moderne belysning med en velkjent smalvinklet lysmengde (25 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner, og er perfekt for bruk på kjøkken, til kjøkkenøybelysning, i stue og i spiserom.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 25 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 25
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 750 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 927 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 83

Informasjon

- EAN: 8719514443402
- EL nr: 871951444340200
- Produkttittel: LED Classic 60W PAR38 WW 25D ND 1PF/4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 9
- Energiforbruk kWh/1000 t: 9

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 134 mm
- Total lengde: 134 mm
- Total bredde: 122 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 3600 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1121744

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514443402
- Nettovekt: 0,3 kg
- Bruttovekt: 0,49 kg
- Høyde: 18,2 cm
- Lengde: 13 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.306

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com