

PHILIPS

LEDtube, EM, T8

LED

600 mm

6500 K

G13



8719514444379



Robust LED- arbeidslampe med utmerket lyskvalitet

Du kan raskt og enkelt erstatte de gamle lysrørene dine med moderne og effektiv LED-teknologi ved å oppgradere til Philips LED-lysrør. Dette Philips LED-lysrøret er perfekt for steder der du trenger mye lys.

Velg en bærekraftig løsning

- Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten å ofre lyskvaliteten. Spar over 50 % strøm bare ved å bytte ut lysstoffrørene dine (forbudt av EU-regelverk siden 2023).

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du å bytte ut lyskilder ofte – du kan heller glede deg over en perfekt belysningsløsning i over 15 år.

Velg en enkel erstatning for de gamle lysrørene dine

- Den perfekte erstatningen for lineære lysrør – passer perfekt i dine eksisterende armaturer. Enkel plug-and-play uten behov for omkobling.

Høydepunkter

Sparer over 50 % strøm sammenlignet med lysstoffrør

Lang varighet på 15 000 timer
Rask og enkel å installere

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: T8
- Sokkel: G13
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 240
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 6500 K
- Opprinnelig lysytelse: 800 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 865 | CCT of 6500K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8719514444379
- EL nr: 871951444437900
- Produkttittel: LED T8 600mm 8W G13 CDL 1CT/4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 8
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 603 mm
- Total lengde: 603 mm
- Total bredde: 28 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 491858
- Forkoblingskompatibilitet: EM

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514444379
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,12 kg
- Høyde: 66,8 cm
- Lengde: 3,1 cm
- Bredde: 3,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.482

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com