

PHILIPS

Spot, 50 W, PAR16,
GU10 x 6

LED

4000 K

390 lm

15 000 timer



8719514451551



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-spotter sørger for en fokusert og sterk lysstråle, svært lang levetid og betydelige energibesparelser. Denne spotten er den perfekte langvarige erstatningen for 35 W spotter med GU10-sokkel.

Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en reflektorhalogenpære

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning

Høydepunkter

Kjølig hvitt lys



Denne lyspæren har en fargetemperatur på 4000 K noe som gir deg en ekstra rolig og koselig atmosfære.

Erstatter halogenspotter



Dette er en moderne LED-reflektor med flotte og velkjente former. Den er den perfekte erstatningen for tradisjonelle reflektorhalogenpærer.

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-spotten gir moderne belysning med en velkjent vidvinklet lysmengde (36 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner og er perfekt for bruk på kjøkken, til kjøkkenøybelysning, i stuer og spisestuer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 390 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 84

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8719514451551
- EL nr: 871951445155100
- Produkttittel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 6CT/4 EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4,6
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 770 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::
391859

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514451551
- Nettovekt: 0,3 kg
- Bruttovekt: 0,37 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 17,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-30
Versjon: 0.371

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com