

PHILIPS

Spot, 35 W, PAR16,
GU10 x 3

LED

4000 K

275 lm

15 000 timer



8719514451599



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-spotter sørger for en fokusert og sterk lysstråle, svært lang levetid og betydelige energibesparelser. Denne spotten er den perfekte langvarige erstatningen for 35 W spotter med GU10-sokkel.

Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en reflektorhalogenpære

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning

Høydepunkter

Kjølig hvitt lys



Denne lyspæren har en fargetemperatur på 4000 K noe som gir deg en ekstra rolig og koselig atmosfære.

Erstatter halogenspotter



Dette er en moderne LED-reflektor med flotte og velkjente former. Den er den perfekte erstatningen for tradisjonelle reflektorhalogenpærer.

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-spotten gir moderne belysning med en velkjent vidvinklet lysmengde (36 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner og er perfekt for bruk på kjøkken, til kjøkkenøybelysning, i stuer og spisestuer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 275 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 78 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8719514451599
- EL nr: 871951445159900
- Produkttittel: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 3CT/6 EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 35 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 3,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 590 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er::
391857

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514451599
- Nettovekt: 0,15 kg
- Bruttovekt: 0,19 kg
- Høyde: 11,4 cm
- Lengde: 5,2 cm
- Bredde: 10,6 cm



Utgivelsesdato:
2025-08-09
Versjon: 0.397

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com