

PHILIPS

Spot, 35 W, PAR16,
GU10 x 6

LED

2700 K

255 lm

15 000 timer



8719514455054



Varmhvitt lys med topp lyskvalitet

Disse lyskildene har et kjent og kjært design, varer ti ganger lenger og bruker ca. 85 % mindre energi enn tradisjonelle lyspærer, takket være det siste innen energibesparende LED-teknologi.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en reflektorhalogenpære

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning
- Perfekt for generell rombelysning

Høydepunkter

Erstatter halogenspotter



Dette er en moderne LED-reflektor med flotte og velkjente former. Den er den perfekte erstatningen for tradisjonelle reflektorhalogenpærer.

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-spotten gir moderne belysning med en velkjent vidvinklet lysmengde (36 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner og er perfekt for bruk på

kjøkkenen, til kjøkkenøybelysning, i stuer og spisestuer.

Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 255 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 72 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8719514455054
- EL nr: 871951445505400
- Produkttittel: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 6CT/4 EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 35 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 3,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 545 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er::
391855

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514455054
- Nettovekt: 0,3 kg
- Bruttovekt: 0,35 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 17,1 cm



Utgivelsesdato:
2025-09-13
Versjon: 0.398

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com