

# PHILIPS

Tyla-vegglampe,  
1,2 W

Utendørslamper

3000 K

Antrasitt

Sensor, solceller, vanntett



8719514476912



## Vårt mest energieffektive LED- pærer hittil.

tilsvarende Philips LED-utendørslys

### Enkel installering

- Ingen ledninger kreves

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer
- Ultra-effektiv solenergi

### Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

### Overlegen kvalitet

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

### Egenskaper

- Lys med dobbel lysstyrke
- Bevegelses- og skumringssensor integrert

# Høydepunkter

## Ingen ledninger kreves




Denne lampen drives helt av solenergi. Ingen ledninger er nødvendig, noe som gjør disse lysene enkle å plassere og flytte hvor som helst i hagen eller et annet uteområde.

## Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 50 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

## Ultra-effektiv solenergi



Med Philips Ultra Efficient Solar system leverer disse armaturene lys i opptil 40 timer på et fulladet batteri. Få lyssterkt lys hele natten, og til og med under dårlige eller overskyede værforhold.

## 5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

## Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff



Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er slitesterk og bygget for å vare, så den kommer til å lyse opp hagen din kveld etter kveld. Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminium og overlegen syntetikk.

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Lys med dobbel lysstyrke

Skap en fleksibel og tiltalende atmosfære med funksjonen for dobbel lysstyrke. Lyset dempes når det er inaktivt og lyser automatisk når folk er til stede, og leverer riktig lysnivå når du trenger det.

## Bevegelses- og skumringssensor integret



Med en innebygd bevegelsessensor ønsker disse lysene deg automatisk velkommen når du kommer hjem etter mørkets frembrudd, eller lyser opp når besøkende ankommer. Den unike dusk til dawn-funksjonen slår lysene på automatisk når det blir mørkt ute – perfekt for de lange sommerkveldene eller for å sikre din sikkerhet.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Sensor, Solcelle, Vanntett

## Strømforbruk

- Effektforbruk: 1,2

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,7 kg
- Total høyde: 188 mm
- Total lengde: 184 mm
- Total bredde: 158 mm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 250
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: 4 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: A
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514476912
- Nettovekt: 0,65 kg
- Bruttovekt: 1 kg
- Høyde: 20 cm
- Lengde: 17,5 cm
- Bredde: 21,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.394

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)