

PHILIPS

Utrecht-sokkel/
stilys, 6 W

Utendørslamper

2700 K

Antrasitt

Lav spenning, vanntett



8719514477131



Hagelys som du ganske enkelt kan plugge inn, koble sammen og bruke

Serien Philips GardenLink med lav spenning tilbyr en rekke utendørsarmaturer som du enkelt og trygt kan installere selv. Du kan koble flere lys til én enkelt strømforsyning og koble strømforsyningen til en standard stikkontakt. Så kan du enkelt legge til ekstra lys eller flytte rundt på lysenes plassering når du vil. Kablingen er enkel, og den lave spenningen gjør at produktserien ikke utgjør noen fare for verken voksne, barn eller dyr.

Enkel i bruk

- Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør
- Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Sikker i bruk

- Ekstra sikkerhet med 12V lavspenning

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 25 000 timer

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

8719514477131

Overlegen kvalitet

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør

Hver GardenLink-armatur har den samme Twist & Lock-kontakt for enkel installasjon og tilkobling. Du kan flytte armaturene og tilbehøret etter hvert som behovene for utendørsbelysning endres, noe som gir lys til hvert hjørne av hagen din.

Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Superenkel installasjon og tilkobling med produktenes Twist & Lock-kontakt. Du kobler bare lysene på og du er klar!

Ekstra sikkerhet med 12V lavspenning

Lavspenningslamper (12V) er trygge å installere selv. Det er ingen risiko for elektrisk støt og du trenger heller ikke hjelp av en elektriker.

Lang levetid på opptil 25 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 25 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff



Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er slitesterk og bygget for å vare, så den kommer til å lyse opp hagen din kveld etter kveld. Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminium og overlegen syntetikk.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Rustfri, støvfri: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Varmhvitt lys: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Lavspenning, Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,44 kg
- Total høyde: 349 mm
- Total lengde: 120 mm
- Total bredde: 120 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 12 V
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514477131
- Nettovekt: 0,44 kg
- Bruttovekt: 0,72 kg
- Høyde: 38 cm
- Lengde: 14,5 cm
- Bredde: 18 cm



Utgivelsesdato:
2025-12-24
Versjon: 0.352

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com