

PHILIPS

Arbour-
vegglampe, 3,8 W

Utendørslamper

3000 K

Antrasitt

Vanntett



8719514490222



Vårt mest energieffektive LED- pærer hittil.

Philips har utviklet et ultraeffektivt utendørslys som bruker ny teknologi for å redusere karbonutslipp, redusere materialavfall og redusere energiforbruket. Med utrolige 50 000 timers levetid varer det mer enn 3 ganger lenger enn tilsvarende Philips LED-utendørslys – og bruker kun 50 % av energien. Akkurat det som trengs for en mer bærekraftig planet.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Ultra-effektiv

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

Overlegen kvalitet

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Belysning av høy kvalitet

- Klart hvitt lys 3000 K

Høydepunkter

Ultra-effektiv



Bruker minst 50 % mindre energi sammenlignet med tilsvarende standard LED-lys fra Philips.

5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff




Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er slitesterk og bygget for å vare, så den kommer til å lyse opp hagen din kveld etter kveld. Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminium og overlegen syntetikk.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Klart hvitt lys 3000 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer sterkt hvitt lys ved 3000 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 3,8

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,67 kg
- Total høyde: 220 mm
- Total lengde: 165 mm
- Total bredde: 75 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 3000 K
- Strømnett: 220-240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: A
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514490222
- Nettovekt: 0,67 kg
- Bruttovekt: 0,75 kg
- Høyde: 23,5 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Bredde: 17,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.210

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com