



Pære 8 W (tilsvare 60 W) A60 E27 x2 + fjernstyring

Få to standard WiZ smartpærer i full farge med E27-sokkel og en WiZmote med denne smartbelysningspakken. Bruk med WiZmote, WiZ-appen eller stemmen din for å dempe eller lyse opp, eller bruk forhåndsinnstilte lysmodi på Wi-Fi oppsett.

HØYDEPUNKTER

- Fullfarge
- Plast
- Enkel plug-and-play
- WiZmote medfølger




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.



Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodusene. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A60
Sokkel: E27
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,165 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Lysfargekategori: Farge og justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 806 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 70 mA

INFORMASJON

EAN: 8719514550117
EL nr: 871951455011700
Produktittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
RGB 2PK + Remote

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 60 W
Effektforbruk: 8 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 8

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 122 mm
Total lengde: 122 mm
Total bredde: 60 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000
Nominell lysstrøm: 806 lm
Nominell effekt: 8 W

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT [WI-FI BLE 60W A60 E27 RGB 2PK + REMOTE]

EAN/UPC – produkt: 8719514550117
Nettovekt: 0,14 kg
Bruttovekt: 0,28 kg
Høyde: 15,5 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 14 cm

EMBALLASJEMÅL OG VEKT [WI-FI BLE 60W A60 E27 RGB 2PK + REMOTE]

EAN/UPC – produkt: 8719514550117
Nettovekt: 0,14 kg
Bruttovekt: 0,28 kg
Høyde: 15,5 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.