



## Gul glødepære, 50 W ST64 E27 x2



Kuleformet! Rørformet! Vintage! Klassisk! Og praktisk! Ikke én, men to ravfargebelagte ST64 LED-lyskilder PLUSS en WiZ-fjernkontroll, . Skap en vintage-stemming med dine dekorative armaturer eller hvor du vil ha et snev av elegant. Velg mellom hundrevis av nyanser av hvitt lys fra koselig til kjølig, eller planlegg for å automatisk justere til dine stadig skiftende behov og humør. All Wi-Fi kan kontrolleres med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen din.

## HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 640 lumen
- Enkel plug-and-play
- WiZmote medfølger




## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.




## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



## Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



## Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodusene. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.

## SPEKIFIKASJONER

### LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: ST64  
Sokkel: E27  
Type glass: Ravfarget  
Kan dimmes: Ja

### LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,145 kg

### HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 20 000  
Nominell levetid: 15 000

### EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

### LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$   
Fargetemperatur: 2000-5000 K  
Lysfargekategori: Justerbar hvit  
Opprinnelig lysytelse: 640 lm  
Starttid: <0.5 s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 91

### ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 43 mA

### INFORMASJON

EAN: 8719514550155  
EL nr: 871951455015502  
Produktittel: Wi-Fi BLE 50W ST64  
Amb TW 2PK+Remote

### STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: 220-240 V  
Wattstyrke tilsvarende: 50 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): F  
Effektforbruk: 7 W  
Energiforbruk kWh/1000 t: 7

### PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 143 mm  
Total lengde: 143 mm  
Total bredde: 64 mm

### NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell lysstrøm: 640 lm  
Nominell effekt: 7 W

### TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
Lyskildeteknologi: LED  
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901146  
Referanse for fluksmåling: Sphere

### LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

### HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

### EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514550155  
Nettovekt: 0,29 kg  
Bruttovekt: 0,43 kg  
Høyde: 15,5 cm  
Lengde: 8,5 cm  
Bredde: 18 cm