



Mignon, 40 W C37 E14 x2



Bring menneskesentrert belysning inn i livet ditt med denne smarte WiZ LED stearinlysformede lyspæren. Bruk forskjellige nyanser fra varmt til kjølig hvitt for å hjelpe deg med å fokusere eller slappe av. Du kan lage en tidsplan som skrur lysene av og på i henhold til dine daglige eller ukentlige rutiner, styre det med smarttelefonen eller stemmen din og ha fjerntilgang til lysene dine selv når du ikke er hjemme. WiZ-lys kobler til ditt eksisterende Wi-Fi og det kreves ingen annen maskinvare.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 470 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




Det er enkelt å sette opp smart belyningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.



Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutine dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Lag din perfekte utendørs lysscene

Bland forskjellige farger og hvite lysmoduser for å skape den perfekte lysatmosfæren for dine perfekte hageøyeblikk. Lagre scenen din og slå på den når du vil med stemmestyring, appen, eller med smart tilbehør.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: C37
Sokkel: E14
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,045 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 470 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

INFORMASJON

EAN: 8719514551336
EL nr: 871951455133601
Produktittel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
927-65 TW 2PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 40 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F
Effektforbruk: 4,9 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 116 mm
Total lengde: 116 mm
Total bredde: 39 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 470 lm
Nominell effekt: 4.9 W

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901096
Referanse for fluksmåling: Sphere

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514551336
Nettovekt: 0,09 kg
Bruttovekt: 0,15 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 10,5 cm