



## Hero bordlampe

Den elegant avrundede bordlampe WiZ Hero gir deg fargerik smartbelysning hvor som helst i hjemmet. Bruk den med WiZ-appen eller stemmen for å dempe lyset eller gjøre det skarpere, eller bruk forhåndsinnstilte lysmoduser på Wi-Fi-oppsett.

## HØYDEPUNKTER

- I full farge
- Trykk på sensorkontrollen
- Enkel plug-and-play



## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




## Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WIZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WIZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WIZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WIZ.



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WIZ-appen eller stemmen.



## Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



# SPEKIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Kan dimmes: Ja

## DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt  
Materiale: Plast

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 20 000  
Nominell levetid: 25 000

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja  
Integrert LED: Ja  
Av/på-bryter på ledningen: Nei  
Fjernbetjening inkludert: Nei  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Fargetemperatur: 2200-6500 K  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 68

## DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom  
Spisestue Stue Barnerom

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 55 mA

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7  
Spenning: 220-240 V

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,72 kg  
Total høyde: 158 mm

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Diameter: 150 mm  
Lysarmaturens totale lyseffekt: 620(@4000K, 300lm@2700K)  
Lyskildeteknologi: LED  
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)  
Lyspære følger med: 9  
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet  
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514551718  
Nettvekt: 0,7 kg  
Bruttvekt: 0,91 kg  
Høyde: 16,5 cm  
Lengde: 15 cm  
Bredde: 18,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.