



## IMAGEO 1x justerbar spotlight

Fremhev innredningen av hjemmet med den justerbare spotten og fargerike lyset fra WiZ Imageo smart innebygd spotlys i hvit. Du kan styre lyset gjennom Wi-Fi-nettverket i både WiZ-appen og via stemmen din.

## HØYDEPUNKTER

- Fullfarge
- Platedimensjoner: Ø8CM
- IP20/metall/hvit



## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



## Eksklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er WiZ.



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



## Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

## SPEKIFIKASJONER

### LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: Rektangel  
Kan dimmes: Ja

### DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt  
Materiale: Metall

### HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

### EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja  
Integrert LED: Nei  
LED følger med: Ja  
Fjernbetjening inkludert: Nei

### LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$   
Fargetemperatur: 2200-6500 K  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 69 lm/W

### DIVERSE

Spesielt designet for: Stue Spisestue

### STRØMFORBRUK

Spenning: 220-240 V

### PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,278 kg  
Total høyde: 123 mm  
Total lengde: 80 mm  
Total bredde: 105 mm

### SERVICE

Garanti: To år

### TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 345  
Lysarmaturens totale lyseffekt: 345  
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)  
Energiklassen til inkludert lyskilde: G  
Lyspære følger med: 4.9  
Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5  
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet  
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet  
Lyskilden kan byttes ut: Ja  
Antall lyskilder: 1

### HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: Wireless G  
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

### EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514551879  
Nettvekt: 0,28 kg  
Bruttovekt: 0,37 kg  
Høyde: 14,5 cm  
Lengde: 8,3 cm  
Bredde: 10,7 cm