



## Smart Plug

Gjør alle stikkontakter smarte med WiZ smart plug, som inkluderer en strømmåler for å måle hvor mye strøm kontakten bruker. Styr smart plug med WiZ-appen eller stemmen din – slå på for eksempel den tradisjonelle favorittlampen med bare et trykk.

## HØYDEPUNKTER

- Plug and Play
- Med strømmåler
- Styres med app eller stemmen




## Øyeblikkelig oppsett for alle smarthusfunksjonene dine

Begynn å bruke alle smarthusfunksjonene dine enkelt ved å koble den nye WIZ-enheten til Wi-Fi-nettverket. Kontroller lysene og enhetene dine selv mens du er borte fra hjemmet, og angi tidsplaner for å slå dem av og på automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Gjør hverdagsenheter smarte: lamper, vifter og mer.

Du kan styre vanlige lamper, dekorative lys, vifter, kaffemaskinen din eller annet. Bruk WIZ til å styre enheter som bare trenger strøm for å være på, for oppkobling og for å reagere på appen.




## Enkel planlegging og automatisering av smarte lys og enheter

Planlegg at hjemmelysene eller -apparatene dine skal slås på eller av automatisk, og følg dine daglige eller ukentlige rutiner. Automatiser lysene og enhetene dine for å holde deg av når de ikke er nødvendige, for å være trygge og spare energi.



## Innebygd strømmåler som overvåker energiforbruket

Denne smartpluggen har en innebygd strømmåler, som overvåker energiforbruket til en enhet som er koblet til den. Finn ut hvor mye energi enheten din bruker, ved å se på det visuelle sammendraget i WIZ-appen.



## Styr enheter fra hvor som helst med smarttelefonen

Ingen grunn til bekymring hvis en elektrisk enhet ble stående på mens ingen var hjemme. Bare slå den av eller kontroller andre enheter uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefonen.



# SPESIFIKASJONER

## DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt  
Materiale: Plast

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Type plugg: Type F

## INTERAKTIVITET

Strøm (A): 10

## STRØMFORBRUK

Spennning: 230 V

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,098 kg  
Total høyde: 61 mm  
Total lengde: 59 mm  
Total bredde: 49 mm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell effekt: 2300 W

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet  
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:  
Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Definert støtteperiode: Minimum of  
60 months after introduction date

Maks. antall tilbehør: 9999

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

Kompatibilitet med  
tredjepartssystemer: Alexa Google  
Home Homey IFTTT Matter Samsung  
SmartThings Siri-snarveier

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514552685

Nettovekt: 0,1 kg

Bruttovekt: 0,18 kg

Høyde: 16,2 cm

Lengde: 7,2 cm

Bredde: 7,2 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.