

## Lyslenker

Sett farge på hjemmet ditt med et spekter av nyanser du kan tilpasse for å gjøre de spesielle øyeblikkene enda mer minneverdige. Bruk det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt for å styre med WiZ-appen eller stemmen.

## HØYDEPUNKTER

- Fullfarge
- Lavspenning
- Egnert for utendørs bruk




### Øyeblikkelig oppsett for all smartbelysning

Få tilgang til alle de smarte funksjonene ved å koble de nye lysene til ditt eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset når du er borte fra hjemmet og angi tidsplaner for å slå dem på og av automatisk. Alt uten å måtte installere ekstra maskinvare. Hold kontrollere innenfor Wi-Fi-rekkevidde, så er alle tilkoblede lys fullt kontrollerbare selv utenfor Wi-Fi-rekkevidde.



### Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



### Føl deg trygg og sikker med automatisert utendørs belysning

Planlegg at utendørslysene dine skal slås på hver dag før du kommer hjem, slik at du tydelig kan se miljøet ditt og føle deg trygg. Still inn lysene til å slå seg av automatisk om morgenen, eller når det ikke lengre er nødvendig med lys, og spar energi.



### Lag din perfekte utendørs lysscene

Bland forskjellige farger og hvite lysmoduser for å skape den perfekte lysatmosfæren for dine perfekte hageøyeblikk. Lagre scenen din og slå på den når du vil med stemmestyring, appen, eller med smart tilbehør.



### Forskjønn hagen din med millioner av farger og dynamiske moduser

Velg mellom millioner av lysfarger, fra energigivende kjølig hvit til myk varm hvit og skape den beste atmosfæren for utendørsaktivitetene dine. Eller bare bruk en forhåndsinnstilt dynamisk lysmodus, som Ocean, Forest eller Party for å skape en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



### Lavspenningsteknologi og enkel montering

Designet for trivsel utendørs! Ingen komplisert ledningsføring eller spesiell montering kreves – bare koble den til, og sett i gang. Hvis du vil ha lyset på et annet sted, trenger du bare skru ut adapteren og flytte det.

## SPEKIFIKASJONER

### LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Utendørs  
Form: Rektangel  
Kan dimmes: Ja

### DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart  
Materiale: Plast

### HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

### EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Justerbart spothode: Ikke justerbar  
Kan dimmes med fjernkontroll: Ja  
Integrert LED: Ja  
LED følger med: Ja  
Av/på-bryter på ledningen: Ja  
Inneholder strømadapter: Ja  
Fjernbetjening inkludert: Nei  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

### LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 7 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Fargetemperatur: 2700-5000 K  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 10

### DIVERSE

Spesielt designet for: Balkong Hage

### ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 200 mA

### STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: 220-240 V

### PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 2,15 kg  
Total høyde: 200 mm  
Total lengde: 14 800 mm  
Total bredde: 45 mm

### SERVICE

Garanti: To år

### TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 10  
Lysarmaturens totale lyseffekt: 120  
Lyskildeteknologi: LED  
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)  
Lyspære følger med: 12  
Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 12  
IP-klasse: IP65 (adapter IP44)  
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert  
Lyskilden kan byttes ut: Ja  
Antall lyskilder: 12

### HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

### EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554450  
Nettovekt: 2,14 kg  
Bruttovekt: 2,54 kg  
Høyde: 33 cm  
Lengde: 12,7 cm  
Bredde: 39,4 cm