



Smart Button

Denne brukervennlige knappen fungerer overalt. Fest den på veggen eller plasser den i et hjørne uten bruk av skruer. Alternativt kan du la en metalloverflate tiltrekke magneten på innsiden. Ta den med deg rundt om i hjemmet for raskt å styre lysene.

HØYDEPUNKTER

- Batteridrevet
- IP20/plast/hvit
- Fungerer med alle tilkoblede WiZ-produkter



Den batteridrevne knappen kan brukes og plasseres hvor som helst

Den medfølgende monteringsplaten kan enkelt festes på veggen, og den integrerte magneten i knappen holder den på plass. Ha det gøy med å prøve knappen direkte på metalloverflater, eller bare legg den på en pult eller et bord i nærheten.




Trådløs kontroll av WiZ-lysene dine

Nyt rask og enkel kontroll over WiZ-lysene dine. Slå lysene på/av og juster lysstyrken med bare ett trykk. Kobles direkte til WiZ-lysene og fungerer selv når Wi-Fi er nede.



Bredt kontrollområde på 15 m / 50 ft

Kontroller lys og enheter innenfor en rekkevidde på 15 meter eller 50 fot i et normalt innendørsmiljø med skillevegger og vegger.



Kontroller enkelt ett eller flere lys i et rom

Dette bærbare kontrolltilbehøret kan kobles til ett rom og utløse alle lysene i det rommet. Enten det er ett eller femti lys! Vil du kontrollere et annet rom i stedet? Bare endre tilbehørets tilknyttede rom i appen.



Kompatibel med alle «Connected by WiZ»-lys

Dette WiZ-kontrolltilbehøret er designet for å kontrollere alle slags lys i WiZ-økosystemet. Du kan bruke den til å kontrollere alle lys fra hvilket som helst merke så lenge den er «Connected by WiZ».



Den rette stemningen med bare ett klikk

Slå lysene på/av med et trykk, og juster lysstyrken med et langt trykk. Den rette stemningen på et blunk!



SPEKIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Batterier følger med: Ja
Kontrollavstand: 15 m

STRØMFORBRUK

Spenning: 3Vdc V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,066 kg
Total høyde: 18,5 mm
Total lengde: 64 mm
Total bredde: 64 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Batteritype: AAA (LR03)
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker
ekstra lav spenning

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
Definert støtteperiode: Minimum 60
måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554795
Nettovekt: 0,08 kg
Bruttovekt: 0,13 kg
Høyde: 16,1 cm
Lengde: 4,6 cm
Bredde: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.