



Gradient Light Bars

Få dynamisk belysning inn i hjemmet med WiZ Gradient Light Bars (2 inkludert). Få RGBIC-teknologi for flerfargeskjermer. Plasser dem horisontalt, vertikalt eller bak TV-en for å skape den perfekte atmosfæren. Med forhåndsinnstilte moduser kan du bytte mellom dynamiske, statiske eller tilpassbare lysmoduser. Du kan til og med få lysene til å pulsere med musikk eller synkronisere med TV-skjermen (HDMI Sync Box er nødvendig).


HØYDEPUNKTER

- Flere farger samtidig
- Flere plasseringsalternativer
- Synkroniser med TV (Sync Box er nødvendig)



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Bruk den hvordan og hvor du vil

Plasser Gradient Light Bars horisontalt eller vertikalt på et TV-skap eller skrivebord, eller monter dem bak TV-en/skjermen ved hjelp av de magnetiske bakbrakettene. Med 100°-rotasjon kan du spre lyseffektene for å skape den perfekte atmosfæren.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Synkroniser lys til musikk

Gjør lyset rytmisk med musikksynkroniseringsfunksjonen. Synkroniser belysningen med favorittlåtene dine. Bare husk å ha mobilenheten nær høyttaleren for å oppnå perfekt harmoni mellom lyd og lys.



Oppslukende surround-belysning

Synkroniser lysene dine med musikk og video ved å bruke HDMI Sync Box til å forbedre underholdningsopplevelsen. Sync-funksjonen er perfekt for filmer og spilling og skaper en virkelig oppslukende, kinolignende atmosfære som gir innholdet ditt liv.



Statiske og dynamiske lysmoduser som får deg i rett humør

Velg mellom millioner av farger eller fra utvalget av lysmoduser vi har laget for deg. Med så mange muligheter kan du piffe opp både ferier, fester, små sammenkomster og daglige aktiviteter med litt lysmagi!



SPEKIFIKASJONER

NULL

Kabelfarge: svart

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs

Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart

Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år

Faktor for lumenvedlikehold: 70%

Antall brytersykluser: 50 000

Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja

Integrert LED: Ja

Av/på-bryter på ledningen: Ja

Fjernbetjening inkludert: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): -

Fargetemperatur: NA

Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom

Spisestue Stue Barnerom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 49 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7

Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,545 kg

Total høyde: 50,4 mm

Total lengde: 318 mm

Total bredde: 90 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: NA

Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)

Lyspære følger med: 8.2

IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet

Beskyttelsesklasse: Klasse II –

dobbeltisolert

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:

Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. antall tilbehør: 9999

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth

WiFi (2,4 GHz)

Kompatibilitet med

tredjepartssystemer: Alexa Google

Home Homey IFTTT Matter Samsung

SmartThings Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514865211

Nettvekt: 0,55 kg

Bruttvekt: 0,81 kg

Høyde: 17,1 cm

Lengde: 7,4 cm

Bredde: 41,3 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.