



Smart Plug

En WiZ Smart Plug kan gjøre alle stikkontakter smarte. Du trenger bare å plugge inn den vanlige lampen eller apparatet ditt, så kan du styre dem med smarttelefonen eller stemmen din. Med tidsplaner kan du slå enheter av og på for å passe inn i dine daglige rutiner og for å spare strøm. Du trenger ikke lenger bekymre deg for om du har latt lysene eller apparatene stå på hjemme, for du kan sjekke det med smarttelefonen din.

HØYDEPUNKTER

- Plug and Play
- Kompatibel med Alexa og Google Home
- Styres med appen eller med stemmen



Øyeblikkelig oppsett for alle smarthusfunksjonene dine

Begynn å bruke alle smarthusfunksjonene dine enkelt ved å koble den nye WIZ-enheten til Wi-Fi-nettverket. Kontroller lysene og enhetene dine selv mens du er borte fra hjemmet, og angi tidsplaner for å slå dem av og på automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Gjør hverdagsenheter smarte: lamper, vifter og mer.

Du kan styre vanlige lamper, dekorative lys, vifter, kaffemaskinen din eller annet. Bruk WIZ til å styre enheter som bare trenger strøm for å være på, for oppkobling og for å reagere på appen.



Enkel planlegging og automatisering av smarte lys og enheter

Planlegg at hjemmelysene eller -apparatene dine skal slås på eller av automatisk, og følg dine daglige eller ukentlige rutiner. Automatiser lysene og enhetene dine for å holde deg av når de ikke er nødvendige, for å være trygge og spare energi.



Styr enheter fra hvor som helst med smarttelefonen

Ingen grunn til bekymring hvis en elektrisk enhet ble stående på mens ingen var hjemme. Bare slå den av eller kontroller andre enheter uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefonen.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt

Materiale: Plast

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Batterier følger med: Nei

Type plugg: Type F

INTERAKTIVITET

Strøm (A): 10

STRØMFORBRUK

Spenning: 230 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,084 kg

Total høyde: 8,2 mm

Total lengde: 5,5 mm

Total bredde: 5,5 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell effekt: Max 2300 W

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

IP-klasse: IP20

Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Definert støtteperiode: Minimum 60
måneder etter introduksjonsdato

Maks. antall tilbehør: 9999

Kompatible operativsystemer: iOS
Android

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

Kompatibilitet med
tredjepartssystemer: Alexa Google
Home Homey IFTTT Matter Samsung
SmartThings Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514866317

Nettvekt: 0,08 kg

Bruttovekt: 0,12 kg

Høyde: 12 cm

Lengde: 6,3 cm

Bredde: 6,3 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretnings tilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.