



LED-strip 4 m

Våre RGBIC-lightstrips på 4 m er designet for å passe inn i og forskjønne mellomstore rom med over 16 millioner solide farger. I tillegg til solide farger kan du kontrollere enkeltsegmenter med full farge for strålende effekter, for eksempel regnbuer, fargeoverganger og gnistrende lys. Fest den fleksible stripa hvor du vil, og bruk den intuitive WiZ-appen til å styre lysene ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt. Statiske og dynamiske lysmoduser, smart dimming og lysplaner gir deg full kontroll over hele systemet – selv når du ikke er hjemme. Fungerer med Google Home, Amazon Alexa og Apple HomeKit for det ypperste innen brukervennlighet.


HØYDEPUNKTER

- I full farge
- IP20/plast



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Synkroniser lys til musikk

Gjør lyset rytmisk med musikk synkroniseringsfunksjonen. Synkroniser belysningen med favorittlåtene dine. Bare husk å ha mobilenheten nær høyttaleren for å oppnå perfekt harmoni mellom lyd og lys.



SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Av/på-bryter på ledningen: Ja
Inneholder strømadapter: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): -
Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

DIVERSE

Spesielt designet for: Stemning

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 70 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7
Spennings: 220-240 V
Effektforbruk: 10,2

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,18 kg
Total høyde: 0,21 mm
Total lengde: 400 mm
Total bredde: 1 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)
Lyspære følger med: 12
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514866553
Nettovekt: 0,18 kg
Bruttovekt: 0,27 kg
Høyde: 16,7 cm
Lengde: 8,2 cm
Bredde: 13,9 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.