

PHILIPS

RGBICWW LED-
strip, 3 m, Type C

Smart LED

Flerfargede lyseffekter

Justerbart hvitt lys

Kan klippes og enkel å installere



8719514866676



Livlige farger, klare hvite toner

Forvandle rommet med levende, flerfargede visninger – inkludert dynamiske effekter som regnbuer, milde fargetoner og glitrende mønstre – alt levert med jevn lysstyrke fra ende til ende. Enkel å sette opp med WiZ-appen, fullt kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter og Matter-sertifisert for problemfri integrering med smarthjemassistenter som Alexa, Apple Home og Google Home.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet kan ikke bli enklere
- Enkel installasjon

Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- SpaceSense bevegelsesdeteksjon

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Lysmoduser

- Forvandle hjemmet med lys
- Enkle forhåndsinnstilte lysmoduser

Høydepunkter

Oppsettet kan ikke bli enklere



1. Last ned WiZ appen
2. Slå på lyset
3. Koble lyset til Wi-Fi

Enkel installasjon



Bøy og skjær for å passe i ethvert rom, og bruk den dobbeltsidige selvklebende baksiden og monteringsstilbehøret til å feste den på plass.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

SpaceSense bevegelsesdeteksjon




Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WiZ-lys eller -enheter.

Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Forvandle hjemmet med lys



Legg til fargerik stemningsbelysning i stuen og spillrommet, eller lys opp kjøkkenbenkene med klart hvitt lys.

Enkle forhåndsinnstilte lysmoduser



Juster belysningen etter humøret eller aktiviteten med moduser for hvitt lys som Dagslys, Koselig og Fokus. Opplev livlige overganger med scener i full farge som Fest og Solnedgang.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integriert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Nei
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: < 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Lyslenke/Lightstrip

- Kan forlenges: Nei

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Stue, Barnerom, Underholdningsrom

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 85 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.75
- Spenning: 220-240 V
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,238 kg
- Total høyde: 0,25 mm
- Total lengde: 300 mm
- Total bredde: 1 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50/60
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1100
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Lyspære følger med: 13
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Form: NA
- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514866676
- Nettovekt: 0,24 kg
- Bruttovekt: 0,32 kg
- Høyde: 16,7 cm
- Lengde: 8,2 cm
- Bredde: 13,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.259

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com