

PHILIPS

Veggmontering

ProjectLine

Rund form

4000K naturlig hvitt lys

1400 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400 lm

15W

4000K

LED

35.000h

IP65

REAL

PROs

REAL

QUALITY



Professional quality for your project

8719514954311



Profesjonell kvalitet for ditt prosjekt

Energieffektiv LED-vegglampe i profesjonell kvalitet (innendørs). Den veggmonterte ProjectLine-lampen gir energibesparelser og kan monteres på veggen og i taket. Perfekt til korridorer, (offentlige) inngangspartier, verandabelysning, sikkerhetsbelysning og trappebelysning med sitt naturlig hvite lys.

Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 35 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 35 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: PVC
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +40 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysstrømtoleranse: +/-10%
- Color Code: 840 nøytralhvit
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Innledende kromatisitet: (0.38,0.38) SDCM <6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 110°
- Lysytelse: 1 400
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Bredstrålet
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Mettet rød (R9): <50
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90
- Blendingstall CEN: Not applicable

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse, Hotell, Restaurant
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine, Vanntett

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Inngangsspenning: 220 til 240
- Startstrøm: 8
- Innløpstid: 1,2
- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbruk

- Effektforbruk: 15
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 66

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 182 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- IP-klasse: IP65
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Tilkobling: Skruterterminal, 2-pols
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 5
- Kan dimmes: Nei
- Driver/strømenhet/transformator: -
- Driver inkludert: Ja
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennebare overflater
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
- Line Frequency: 50 or 60
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK06 | 1 J
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 10

- Egnet for tilfeldig veksling: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514954311
- Nettovekt: 0,39 kg
- Bruttovekt: 0,46 kg
- Høyde: 7,2 cm
- Lengde: 18,4 cm
- Bredde: 18,4 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.272

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com