

PHILIPS

Armatur


ProjectLine

120 cm

4000K naturlig hvitt lys

3000 lm

8719514954380



Profesjonell kvalitet for ditt prosjekt

Energieffektive LED-armaturer, profesjonelt LED-lys til en rekke ulike bruksområder. ProjectLine-armaturbelysningen gir energibesparelser og kan brukes på en rekke ulike bruksområder. Armaturen kan monteres på vegger (horisontalt) og i taket med varmhvitt lys.

Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 35 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 35 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: PVC
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +40 °C

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 120 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysstrømstoleranse: +/-10%
- Color Code: 840 nøytralhvit
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Innledende kromatisitet: (0.38,0.38) SDCM <6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 120°
- Lysytelse: 3 000
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Symmetrisk
- Mettet rød (R9): <50
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100 lm/W
- Blendingstall CEN: Not applicable

Diverse

- Spesielt designet for: Hotell, Restaurant, Hage, Patio
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine, Vanntett

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Inngangsspenning: 220-240
- Startstrøm: 12,3
- Innløpstid: 0,197
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbruk

- Effektforkbruk: 30
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 27
- Total lengde: 1 200
- Total bredde: 70

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Kabel: Kabel, 0,2 m uten plugg
- Tilkobling: Flygende ledninger/kabler
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 5
- Kan dimmes: Nei
- Driver inkludert: Ja
- Fixation material: Rustfritt stål
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennebare overflater
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
- Line Frequency: 50 or 60
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK03 | 0,3 J
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 75
- Egnet for tilfeldig veksling: Ja

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514954380
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,36 kg
- Høyde: 3 cm
- Lengde: 121,8 cm
- Bredde: 7,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-01-31
Versjon: 0.241

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com