

PHILIPS

Flomlys

ProjectLine

20 W

4000K naturlig hvitt lys



Professional quality for your project

8719514954502



Profesjonell kvalitet for ditt prosjekt

Vannette, robuste lysdioder for utendørs bruk. Projectline flomlys støtter energisparing og er robust, takket være metallmaterialet og værbeskyttelsen. Ideell for å lyse opp områder foran/bak (offentlige) bygninger som parkeringsplasser, innkjørsler, hager eller arbeidsplasser.

Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 35 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 35 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall
- Optisk deksel/linsefinish: Klar
- Optisk deksel/linsemateriale: Herdet glass
- Optisk deksel/linseform: Flat
- Type optisk deksel: Glass

Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -40 til +50 °C

Miljøet

- Sustainability rating: Unclassified

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysstrømtoleranse: +/-10%
- Color Code: 840 nøytralhvitt
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks: 0
- Innledende kromatisitet: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Lampefamiliekode: LED
- Light source engine type: LED
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 110°
- Lysytelse: 1 900
- Optisk materiale: Glass
- Utendørs optikktype: Symmetrisk
- Reflektormateriale: Polykarbonat
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95
- Oppover lyseffektforhold: 0

Diverse

- Spesielt designet for: Hotell, Restaurant
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- ENEC-merke: -
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Inngangsspenning: 220 til 240
- Startstrøm: 0,45
- Innløpstid: 0,066
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbruk

- Effektforkbruk: 20
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 29
- Total lengde: 140
- Total bredde: 125

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- IP-klasse: IP65
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Kabel: Kabel, 0,3 m uten plugg
- Tilkobling: Flygende ledninger/kabler
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 5
- Kan dimmes: Nei
- Driver/strømenhet/transformator: -
- Driver inkludert: Ja
- Effektivt prosjektert område: 0,006
- Fixation material: Stål
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennebare overflater
- Line Frequency: 50 or 60
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK06 | 1 J
- Monteringsanordning: Monteringsbrakett, justerbar
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 104
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514954502
- Nettovekt: 0,27 kg
- Bruttovekt: 0,31 kg
- Høyde: 4 cm
- Lengde: 14,3 cm
- Bredde: 13,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.248

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com