

PHILIPS

Vanntett

ProjectLine

60 cm

3000 K varmhvitt lys

1550 lm

8719514955394



Profesjonell kvalitet for ditt prosjekt

Vanntett LED-belysning, vanntette, robuste LED-lamper (værbestandig lys) til bruk i industrien. Den vanntette ProjectLine-belysningen er robust (IK06) og beskyttet mot støvinnrensning og vannsprut fra alle retninger (IP65-belysning). Den kan monteres på vegger (horisontalt), i taket og hengende. Perfekt til generell (arbeids-)belysning, lagerområder, garasjer og kjellere med sin varmhvite lyseffekt.

Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 35 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 35 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Grå
- Materiale: PVC
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +35 °C

Miljøet

- Sustainability rating: Unclassified

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysstrømtoleranse: +/-10%
- Color Code: 830 varmhvit
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000
- Innledende kromatisitet: (0.43, 0.40) SDCM≤6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 120°
- Lysytelse: 1 550
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Spredningsvinkel 120°
- Reflektormateriale: Polykarbonat
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Mettet rød (R9): >50
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90
- Blendingstall CEN: 27

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse, Hotell, Restaurant
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine, Vanntett

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- ENEC-merke: -
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Inngangsspenning: 220-240
- Startstrøm: 2,8
- Innløpstid: 0,095
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbruk

- Average CLO power consumption: -
- Opprinnelig CLO strømforbruk: -
- Effektforbruk: 17
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 44,5
- Total lengde: 598
- Total bredde: 35,5

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- IP-klasse: IP65
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Kabel: Kabel, 0,3 m uten plugg
- Tilkobling: Tilkoblingsenhet 2-pols
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 7,5
- Kontrollgrensesnitt: -
- Kan dimmes: Nei
- Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av)
- Driver inkludert: Ja
- Fixation material: -
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennebare overflater
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
- Line Frequency: 50 or 60
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK06 | 1 J

- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 210
- Egnet for tilfeldig veksling: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514955394
- Nettovekt: 0,25 kg
- Bruttovekt: 0,31 kg
- Høyde: 4,6 cm
- Lengde: 64 cm
- Bredde: 3,8 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.251

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com