





Startsett med pullerter

Lavspennings LED-pullerter i full farge er enkle og trygge å sette opp i hagen,, på terrassen eller på balkongen. Med over 16 millioner farger, varmt til kjølig hvitt justerbart lys og dynamiske lysmoduser kan du forskjønne hjemmet ditt og stille inn lyset i tråd med stemningen. De vanntette pullertene kan enkelt kontrolleres via det eksisterende Wi-Fi-systemet ditt. Koble til opptil fem pullerter på linje for å lyse opp hagen og stiene.

HØYDEPUNKTER

- Fullfarge
- Lavspenning
- Egnert for utendørs bruk



Øyeblikkelig oppsett for all smartbelysning

Få tilgang til alle de smarte funksjonene ved å koble de nye lysene til ditt eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset når du er borte fra hjemmet og angi tidsplaner for å slå dem på og av automatisk. Alt uten å måtte installere ekstra maskinvare. Hold kontrollere innenfor Wi-Fi-rekkevidde, så er alle tilkoblede lys fullt kontrollerbare selv utenfor Wi-Fi-rekkevidde.

Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.

Føl deg trygg og sikker med automatisert utendørs belysning

Planlegg at utendørslysene dine skal slås på hver dag før du kommer hjem, slik at du tydelig kan se miljøet ditt og føle deg trygg. Still inn lysene til å slå seg av automatisk om morgenen, eller når det ikke lenger er nødvendig med lys, og spar energi.



Forskjønn hagen din med millioner av farger og dynamiske moduser

Velg mellom millioner av lyse farger, fra energigivende kjølig hvit til myk varm hvit og skape den beste atmosfæren for utendørsaktivitetene dine. Eller bare bruk en forhåndsinnstilt dynamisk lysmodus, som Ocean, Forest eller Party for å skape en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



Lavspenningsteknologi og enkel montering

Designet for trivsel utendørs! Ingen komplisert ledningsføring eller spesiell montering kreves – bare koble den til, og sett i gang. Hvis du vil ha lyset på et annet sted, trenger du bare skru ut adapteren og flytte det.



Angi en egen farge for hvert spotlys, og forsterk stemningen

Forsterk stemningen med fargespillet fra de dynamiske lysmodusene. Du kan enkelt angi at hvert spotlys skal ha en egen farge. Velg blant millioner av lysfarger eller en rekke lysmoduser for å skape en unik lyseffekt som passer for deg.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Utendørs
Form: Rund
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart
Materiale: Metall Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Justerbart spothode: Ikke justerbar
Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
LED følger med: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 7 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 2700-5000 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 66

DIVERSE

Spesielt designet for: Balkong Hage

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 44 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spennings: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 1,4 kg
Total høyde: 518 mm
Total lengde: 108,5 mm
Total bredde: 108,5 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 400
Diameter: 108,5 mm
Lysarmaturens totale lyseffekt: 320
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)
Lyspære følger med: 4.8
Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 4,8
IP-klasse: IP65 (adapter IP44)
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
Lyskilden kan byttes ut: Nei
Antall lyskilder: 1

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169071797
Nettovekt: 1,4 kg
Bruttovekt: 1,66 kg
Høyde: 15,3 cm
Lengde: 55,9 cm
Bredde: 14 cm