



Utendørs veggglampe med kamera

Skjer det noe der ute? Den smarte utendørs WiZ-vegglampen er utstyrt med integrert sikkerhetskamera slik at du alltid vet hva som foregår. Det værbestandige kameraets slår på lyset når det oppdager bevegelse – slik at du både overrasker potensielle inntrengere og selv finner frem i mørket.


HØYDEPUNKTER

- Innebygd kamera
- Egnet for utendørs bruk
- I full farge




Forskjønn hagen din med millioner av farger og dynamiske moduser

Velg mellom millioner av lyse farger, fra energigivende kjølig hvit til myk varm hvit og skape den beste atmosfæren for utendørsaktivitetene dine. Eller bare bruk en forhåndsinnstilt dynamisk lysmodus, som Ocean, Forest eller Party for å skape en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



Bli varslet når det oppdages bevegelse eller lyd

WiZ-utendørskameraet varsler deg automatisk når det oppdager bevegelse eller lyd utenfor hjemmet ditt. Ha ro i sjelen, også når du er borte!




Observer aktiviteter utenfor hjemmet

Overvåk hjemmets uteområder i sanntid og fra hvor som helst med WiZ-utendørskameraets live videostrømming. Slipp bekymringer når du er borte fra hjemmet ved å gå gjennom automatiserte hendelsesvarsler, følge med på videostrømmen og forebygge falske alarmer.



Slå på lys automatisk når bevegelse oppdages

WiZ-utendørskameraets lys slås på automatisk når det registrerer bevegelser, slik at det blir enklere å finne frem om kvelden og natten og holde potensielle inntrengere borte.



Innebygd høyttaler og mikrofon

Kommuniser direkte med alle som befinner seg i nærheten av kameraet, mens du strømmer direkte. Den innebygde høyttaleren og mikrofonen gjør at du enkelt kan ha en samtale med familien din – eller avskrekke uønskede gjester.



Optimal utendørsytelse (IP44)

Denne WiZ-utendørslampen er grundig testet med tanke på utendørs bruk. Den er spesielt designet for å tåle ulike værforhold, fra intenst sollys til kraftige regnskyll.

SPESIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart
Materiale: Metall

HOLDBARHET

Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
LED følger med: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 2700 K
Lysytelse: 1 250

DIVERSE

Spesielt designet for: Balkong Hage
Romsans: Ja

STRØMFORBRUK

Spenning: 5 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 1,5 kg
Kabellengde: 240
Forsenkingsavstand: 2 000 mm
Total høyde: 375 mm
Total lengde: 167 mm
Total bredde: 115 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)
Energiklassen til inkludert lyskilde: E
Lyspære følger med: 10.5
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
Lyskilden kan byttes ut: Nei
Kan dimmes: Trådløs dimmer - Ikke bruk med dimmer
Antall lyskilder: 1
Bildesensor til kamera: No
Kameralinsens synsfelt (grader): 120
Digital zoom for kamera: Nei

KAMERAET

Maks. videooppløsning: 1080P
Videomoduser: 1080P
Videofunksjoner: 30FPS
Bevegelsesregistrering: Bevegelses-, person- og lyddeteksjon
Nattesyn: Ja, med infrarød LED
Værbestandig: Ja
Mikrofon: Ja
Lyd: Toveis lyd
Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C
Tilkoblingsprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
Lydalarm: Nei
Toveis tale: Ja
Oppbevaringsmåte: Lokal og skybasert lagring (abonnement)

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072114
Nettovekt: 1,47 kg
Bruttovekt: 1,98 kg
Høyde: 44,5 cm
Lengde: 23 cm
Bredde: 19 cm