

# WIZ



## Klar glødepære, 40 W ST64 E27



Da Edison fant opp den klassiske glødelampen på 1880-tallet, kunne han aldri ha forestilt seg hva WIZ gjør med dem i dag! WIZ-glødepærer ser flotte ut selv når de er slått av, men den virkelige magien skjer når du slår dem på. Disse dimbare, gjennomsiktige smartpærene produserer millioner av farger og nyanser av hvitt lys fra lunt til kjølig. Få det klassiske utseendet til glødepærer samtidig som du får de energisparende fordelene med LED. Pærene kan selvsagt styres via Wi-Fi ved hjelp av WIZ-appen, WIZ-fjernkontroll eller stemmen.

## HØYDEPUNKTER

- Smartpære i fullfarge
- Opptil 470 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WIZ-appen eller stemmen.




## Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



## Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WIZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WIZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodusene. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.



# SPEKIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: ST64  
Sokkel: E27  
Type glass: Matt  
Kan dimmes: Ja

## LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,055 kg

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 20 000  
Nominell levetid: 15 000

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Fargetemperatur: 2200-6500 K  
Lysfargekategori: Fullfarge  
Opprinnelig lysytelse: 470 lm  
Starttid:  $< 0.5$  s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 74

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 47 mA

## INFORMASJON

EAN: 8720169072213  
EL nr: 872016907221300  
Produktittel: Wi-Fi BLE 40W ST64 E27  
822-65 RGB CL 1PF

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: 220-240 V  
Wattstyrke tilsvarende: 40 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): G  
Effektforbruk: 6,3 W  
Energiforbruk kWh/1000 t: 7

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 143 mm  
Total lengde: 143 mm  
Total bredde: 64 mm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell lysstrøm: 470 lm  
Nominell effekt: 6.3 W

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
Lyskildeteknologi: LED  
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901108  
Referanse for fluksmåling: Sphere

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072213  
Nettovekt: 0,06 kg  
Bruttovekt: 0,09 kg  
Høyde: 18,5 cm  
Lengde: 8,5 cm  
Bredde: 8,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.