



## NFC-tag, 4 deler

WiZ NFC-tagger kan hjelpe deg å raskt stille inn lysmodusene du foretrekker. Alt du trenger å gjøre, er å feste disse tilpassede taggene og trykke på dem med telefonen. Du kan stille inn taggene slik at de for eksempel slår på eller av lyset, utløser fokusmodus for hjemmekontor eller setter lysene i festmodus når det er duket for disco-kveld med gjengen. Du bestemmer. Det hele er gjort i en håndvending – uten at det trengs batterier.


## HØYDEPUNKTER

- Trenger ikke batteri
- IP20/PET/hvit
- Fungerer med alle tilkoblede WiZ-produkter




### Plasser eller fest WiZ-taggene dine

Fest de selvklebende WiZ-NFC-taggene på et praktisk sted innendørs – for eksempel på en vegg eller på et skrivebord.



### Rask og enkel styring for WiZ-lysene dine

Du trenger bare konfigurere NFC-taggene i WiZ-appen og deretter trykke på dem på smarttelefonen for å aktivere og styre lysene dine. Raskt og enkelt, og det trengs ingen batterier.




### Tilpass handlinger for taggene

I WiZ-appen kan du tilordne en handling til hver tag. Slå WiZ-lysene på eller av, utløs fokusmodus når du jobber hjemmefra, aktiver festmodus og dans med vennene dine, eller velg en hvilken som helst annen innstilling du ønsker.



### Fungerer med WiZ-appen

Denne NFC-taggen fungerer sammen med WiZ-appen, slik at du kan kontrollere alle slags lys i WiZ-økosystemet – så lenge de er «Connected by WiZ».



### Tilpass WiZ-taggene dine med egne klistremerker

Bruk klistremerkene designet av WiZ på NFC-taggene dine, slik at du lett kan skille dem fra hverandre – eller bruk de tomme klistremerkene til å lage dine egne etiketter og design.



# SPEKIFIKASJONER

## DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt  
Materiale: Plast

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Batterier følger med: Nei  
Kontrollavstand: 0.015 m

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,0008 kg  
Total høyde: 1 mm  
Total lengde: 25 mm  
Total bredde: 25 mm

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Diameter: 25 mm  
IP-klasse: IP20  
Beskyttelsesklasse: Ikke aktuelt

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:  
Yes  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072411  
Nettovekt: 0 kg  
Bruttovekt: 0,03 kg  
Høyde: 10,1 cm  
Lengde: 3,1 cm  
Bredde: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.