



Superslim Ceiling 32W

Superslank ser supert ut med de elegante WiZ-taklampene. Dynamiske lysmoduser i full farge sprer glede enten du fester for full musikk eller har en rolig kveld med dine nærmeste. Eller hva med å fylle rommet med den perfekte nyansen av hvitt? Kjølig dagslys for konsentrasjon og produktivitet, koselig og varmt stearinlys for å slappe av – eller noe midt mellom. Den minimalistiske svarte innfatningen passer inn i ethvert interiør. Få alle de energibesparende fordelene med LED uten gjenskinn, uten flimring og uten anstrengelse for øynene. Belysningen kan styres via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen.


HØYDEPUNKTER

- Fullfarge
- Mål: Ø545
- IP20/plast/hvit




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodus. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: Rund
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvit
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 15 000
Nominell levetid: 20 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Justerbart spothode: Ikke justerbar
Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 117

DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom
Spisestue Stue Barnerom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 160 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.9
Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 2,4 kg
Total høyde: 38 mm
Total lengde: 545 mm
Total bredde: 545 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Diameter: 545 mm
Lysarmaturens totale lyseffekt: 3750
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)
Lyspære følger med: 32
IP-klasse: IP20
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072657
Nettvekt: 2,2 kg
Bruttvekt: 2,61 kg
Høyde: 55 cm
Lengde: 3,9 cm
Bredde: 54,5 cm