

Portrait smart skrivebordslampe



Ett lys, mange bruksområder! Den smarte, multifunksjonelle WiZ Portrait-skrivebordslampe har doble lyssoner – perfekt både for lys til oppgavene ved skrivebordet, videosamtaler eller avslappende nattbordsbelysning. Roter ganske enkelt hodet for å bytte fra skrivebordsbelysning til videoanropsbelysning. En spesialdesignet diffuser skaper et mykt, justerbart ringlys, slik at folk ser den beste siden av deg på video. Den innebygde lysstyrkesensoren registrerer lysnivåer i omgivelsene, og justerer automatisk belysningen på oppgaven for å redusere belastningen på øynene når du jobber i flere timer. Det enkle, rene geometriske designet passer til alle typer rom. Den smarte Portrait-skrivebordslampe passer også godt sammen med de andre lysene i WiZ-økosystemet, og er enkel å styre. Bruk WiZ-appen, WiZmote eller stemmen din til å skape den perfekte stemningen.

HØYDEPUNKTER

- Justerbart hvit
- Automatisk lysstyrkejustering
- Lyseffekt med doble soner



Det er enkelt å sette opp smart belyningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Eksklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er WiZ.




Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



Doble lyssoner for fokus, videosamtaler eller stemning

Doble lyssoner gjør bordlampen WiZ Portrait multifunksjonell. Horisontalt bruker du nedadgående lys for fokus og oppadgående lys for stemning. Vertikalt bruker du frontlyset for videosamtaler og baklyset for stemning. Én lampe, mange bruksområder!



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: Rektangel
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvit
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Av/på-bryter på ledningen: Nei
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 60

DIVERSE

Spesielt designet for: Barnerom
Arbeidsrom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 2000 mA

STRØMFORBRUK

Spennings: 5 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 1,4 kg
Total høyde: 380 mm
Total lengde: 204 mm
Total bredde: 195 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Justerbart hvitt lys
Lyspære følger med: 10
IP-klasse: IP20
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker
ekstra lav spenning

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med
tredjepartssystemer: Alexa Google
Home Homey IFTTT Matter Samsung
SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072695
Nettovekt: 1,46 kg
Bruttovekt: 1,73 kg
Høyde: 41,5 cm
Lengde: 21,3 cm
Bredde: 24,3 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.