


## Utendørs LEDstrip, 5 m

Skap en magisk, spennende eller avslappende atmosfære for alle uteområdene dine med den bøyelige, værbestandige WiZ-LED-lightstrip til utendørsbruk. Forvandle hagen, stien, oppkjørselen, verandaen, terrassen eller balkongen din med ensartede linjer av livlige farger eller kjølige til varme nyanser av hvitt lys. LED-lightstrip til utendørsbruk er en del av det samme WiZ-systemet som de andre lysene dine. Dette betyr at de er enkle å montere og styre ved hjelp av WiZ-appen, WiZmote eller stemmen din via det eksisterende trådløse nettverket ditt. Disse bøyelige LED-strips fungerer på egen hånd eller sammen med de andre WiZ-lys utendørs og gjør utendørsområdet ditt vakrere og mer innbydende enn noen gang.

## HØYDEPUNKTER

- Fullfarge
- Lavspenning
- IP65 (adapter IP44) / plast



### Øyeblikkelig oppsett for all smartbelysning

Få tilgang til alle de smarte funksjonene ved å koble de nye lysene til ditt eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset når du er borte fra hjemmet og angi tidsplaner for å slå dem på og av automatisk. Alt uten å måtte installere ekstra maskinvare. Hold kontrollere innenfor Wi-Fi-rekkevidde, så er alle tilkoblede lys fullt kontrollerbare selv utenfor Wi-Fi-rekkevidde.

### Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.

### Føl deg trygg og sikker med automatisert utendørs belysning

Planlegg at utendørslysene dine skal slås på hver dag før du kommer hjem, slik at du tydelig kan se miljøet ditt og føle deg trygg. Still inn lysene til å slå seg av automatisk om morgenen, eller når det ikke lengre er nødvendig med lys, og spar energi.



### Forskjønn hagen din med millioner av farger og dynamiske moduser

Velg mellom millioner av lyse farger, fra energigivende kjølig hvit til myk varm hvit og skape den beste atmosfæren for utendørsaktivitetene dine. Eller bare bruk en forhåndsinnstilt dynamisk lysmodus, som Ocean, Forest eller Party for å skape en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.

### Vanntett og værbestandig

Denne lampen er utformet for utendørs bruk, og den er vanntett og værbestandig. Den er laget med UV-resistente materialer som også tåler vind og snø. Den har bestått grundige tester for å sikre at den tåler de fleste værforhold.

### Lavspenningsteknologi og enkel montering

Designet for trivsel utendørs! Ingen komplisert ledningsføring eller spesiell montering kreves – bare koble den til, og sett i gang. Hvis du vil ha lyset på et annet sted, trenger du bare skru ut adapteren og flytte det.

## SPEKIFIKASJONER

### LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Utendørs  
Kan dimmes: Ja

### DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt  
Materiale: Plast

### HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

### EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja  
Integrert LED: Ja  
Av/på-bryter på ledningen: Ja  
Inneholder strømadapter: Ja  
Fjernbetjening inkludert: Nei  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

### LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 7 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Fargetemperatur: 2700-5000 K  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 26

### DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom Stue  
Barnerom Underholdningsrom

### ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 128 mA

### STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: 220-240 V  
Effektforbruk: 24

### PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 1,52 kg  
Total høyde: 76 mm  
Total lengde: 7 940 mm  
Total bredde: 45 mm

### SERVICE

Garanti: To år

### TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: 240  
Lyskildeteknologi: LED  
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)  
Lyspære følger med: 24  
IP-klasse: IP65 (adapter IP44)  
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

### LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

### HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

### EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169074859  
Nettovekt: 1,55 kg  
Bruttovekt: 1,75 kg  
Høyde: 7,6 cm  
Lengde: 35,6 cm  
Bredde: 35,6 cm