



Startsett for hjemmeovervåking

Et overvåkingsystem for hjemmet som kan tas i bruk med én gang? Null problem med WiZ! Startsettet for WiZ-hjemmeovervåking består av WiZ-innendørskameraet og tre SpaceSense-aktiverte WiZ-lys som gir økt trygghetsfølelse ved hjelp av bevegelsesdeteksjon, lys som får det til å se ut som om du er hjemme, og automatisk varsling via WiZ-appen. Settet gjør det enkelt å komme i gang med alt du trenger for å begynne å overvåke og beskytte hjemmet ditt i dag.

HØYDEPUNKTER

- 1 års HEADS-UP-abonnementsfunksjoner er inkludert
- Ende-til-ende-kryptering
- Tilgang til 10 dager med hendelser og opptak



Rask og enkelt oppsett for hjemmeovervåking

Skrivebordstativet og veggfestet gjør at du enkelt kan plassere kameraet hvor som helst. Still inn WiZ-kameraet slik at det dekker det ønskede området. Slå det på, og koble det til Wi-Fi. Enklere blir det ikke! Konfigurer kamerainnstillingene via WiZ-appen, så kan du overvåke hjemmet ditt når du måtte ønske det, selv når du er borte.




Se hva som skjer hjemme

Sjekk hjemmet ditt når som helst og uansett hvor du er, med funksjonen for videostrømming i sanntid. Føl deg trygg når er langt unna, ved å sjekke alle hendelsesvarsler, se hva som skjer i hjemmet ditt, og unngå falske alarmer.



Bruk WiZ-lysene som alarm eller for å imitere tilstedeværelse

Når du er på ferie, kan du få det til å se ut som om noen er hjemme, ved at WiZ-lysene slås på og av automatisk. Ved å imitere tilstedeværelse hjemme kan du avskrekke potensielle inntrengere. I tillegg kan du også stille inn lysene til å blinke hvis det registreres en hendelse, slik at naboene dine blir varslet om uønsket aktivitet.



Føl deg enda tryggere med bevegelsesvarsler

Bli varslet umiddelbart via smarttelefonen din hvis WiZ-kameraet ditt registrerer høy lyd eller bevegelse når du er borte. Du kan også stille inn kameraet slik at det automatisk begynner å ta opp video* når det registreres aktivitet.* Dette krever et betalt abonnement eller et SD-kort.



Integrer WiZ-kameraet i smarthjemsystemet ditt

Det er ikke bare WiZ-appen som kan kontrollere kameraet ditt. Bruk Amazon Alexa eller Google Assistant, og strøm kamerafeeden din på støttede skjermer. Funksjonaliteten varierer fra system til system.



Klare bilder dag og natt

Høyoppløselig video og infrarødt (IR) lys fanger opp aktivitet om dagen eller om natten innenfor et synsfelt på 120°.

SPEKIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 2200-6500 K

DIVERSE

Spesielt designet for: Spisestue Stue
Barnerom
Romsans: Ja

STRØMFORBRUK

Effektforbruk: 8,5

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,4 kg
Kabellengde: 2 500
Total høyde: 122 mm
Total bredde: 60 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Plassering: Vegg- og skrivebordsmontering
Lyskildeteknologi: LED
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
Bildesensor til kamera: No
Kameralinsens synsfelt (grader): 120
Digital zoom for kamera: Nei
USB-tilkoblingsadapter: USB-A

LYSPÆREN

Form: A60
Inngangsspenning: 220V-240V
Lysmengde: Fullfarge
Effekt i lumen: 806 lm
Effektfaktor: 0.5
Programvare kan oppgraderes: Ja
Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C
Vekt: 0,065
Effektivitet: 94
Strøm til lyskilden: 65

KAMERAET

Maks. videooppløsning: 1080P
Videomoduser: 1080P
Videofunksjoner: 30FPS
Bevegelsesregistrering: Bevegelses-, person- og lydteksjon
Nattesyn: Ja, med infrarød LED
Plassering av kamera: Vegg- og skrivebordsmontering
Værbestandig: Nei
Mikrofon: Ja
Lyd: Toveis lyd
Nettverk: WPA2 WPA3
Driftstemperatur: 0 °C til +40 °C
Tilkoblingsprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
Høyde: 3,5
Lengde: 11,9
Dybde: 6,6
Regulatorisk: /
Lydalarm: Nei
Toveis tale: Ja
Oppbevaringsmåte: Lokal og skybasert lagring (abonnement)



HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:

Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Matter: Ja

Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato

Maks. antall tilbehør: 9999

Kompatible operativsystemer: iOS

Android

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth

WiFi (2,4 GHz)

Kompatibilitet med

tredjepartssystemer: Alexa Google

Home Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169075016

Nettvekt: 0,4 kg

Bruttvekt: 0,77 kg

Høyde: 20,2 cm

Lengde: 9,5 cm

Bredde: 26,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.