



# Mignon, 40 W C37 E14 x3



WiZ LED stearinlysformede fullfargepære gir smartbelysning til hverdagen din. Perfekt for alle dekorative armaturer med en E14 mellomstor sokkel. Skap den stemningen du ønsker med 16 millioner farger samt varmt til kjølig hvitt lys. Du kan lage tidsplaner så lyset skrur seg av og på i henhold til dine daglige eller ukentlige rutiner, styre lyset med smarttelefonen eller stemmen din og ha fjerntilgang til lysene dine selv når du ikke er hjemme. WiZ-lys kobler til ditt eksisterende Wi-Fi og det kreves ingen annen maskinvare.

## HØYDEPUNKTER

- Smartpære i fullfarge
- Opptil 470 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



### **Enkel plug-and-play. Fungerer med din eksisterende Wi-Fi.**

WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

### **Stemmestyring med snarveier i Google Assistant, Alexa eller Siri**

Styr belysningen med stemmen din og snarveier i Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri. Bruk enkle talekommandoer til å slå på og av lys, dimme opp eller ned, endre lysfarge og angi egendefinerte lysscener.

### **Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.**

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.


### **Energiovervåking**

WiZ-appen registrerer energiforbruket til lysene dine. Se din ukentlige eller daglige rapport og planlegg belysningen din godt for et optimalisert energiforbruk hjemme.



### **Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan**

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



### **Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din**

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



# SPEKIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: C37  
Sokkel: E14  
Type glass: Matt  
Kan dimmes: Ja

## LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,135 kg

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$   
Fargetemperatur: 2200-6500 K  
Lysfargekategori: Fullfarge  
Opprinnelig lysytelse: 470 lm  
Starttid:  $< 0.5$  s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

## INFORMASJON

EAN: 8720169075672  
EL nr: 872016907567200  
Produktittel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14  
922-65 RGB 3CT6

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51  
Spenning: 220-240 V  
Wattstyrke tilsvarende: 40 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): F  
Effektforbruk: 4,9 W  
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 116 mm  
Total lengde: 116 mm  
Total bredde: 39 mm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell lysstrøm: 470 lm  
Nominell effekt: 4.9 W

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
Lyskildeteknologi: LED  
EPREL-registreringsnummeret er:: 1877836  
Referanse for fluksmåling: Sphere

## LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169075672  
Nettovekt: 0,14 kg  
Bruttovekt: 0,22 kg  
Høyde: 15,5 cm  
Lengde: 7 cm  
Bredde: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.