



Klar glødelampe, 60 W A60 E27



Den ultraeffektive og smarte WiZ A60-glødelampen er den mest energieffektive smartpæren i WiZ-økosystemet. Denne smarte lyspæren i A-klassen bruker 40 % mindre energi enn standard LED-lys og intelligente LED-lyspærer. Med SpaceSense kan to eller flere pærer fungere som bevegelsessensorer og slå seg på automatisk når du befinner deg i rommet, og av når du ikke er det. Du kan få lys til de daglige og ukentlige rutine dine ved å planlegge at WiZ-lysene skal slå seg på bare når du trenger dem, slik at du sparer energi. Visualiser og spor energibruken i WiZ-appen, og få enestående innsikt i og kontroll over belysningens energiforbruk.

HØYDEPUNKTER

- 2700-4000
- Opptil 903 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Eksklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er WiZ.



Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A60
Sokkel: E27
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,055 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 51 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 50 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Lysvinkel: 300
Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 2700-4000 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 903 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 210

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 42 mA

INFORMASJON

EAN: 8720169076037
EL nr: 872016907603701
Produktittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
827-40 TW EELA 1PF

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.48
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 60 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): A
Effektforbruk: 4,3 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 127 mm
Total lengde: 127 mm
Total bredde: 60 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 50 000
Nominell lysstrøm: 903 lm
Nominell effekt: 4.3 W

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901111
Referanse for fluksmåling: Sphere

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076037
Nettovekt: 0,06 kg
Bruttovekt: 0,06 kg
Høyde: 15,5 cm
Lengde: 8,5 cm
Bredde: 8,5 cm