

Vegglampe Klassisk



Disse værbestandige utendørs vegglampene med ledning kombinerer klassisk rektangulært utseende med fremtidsrettet funksjonalitet. Lyssett hagen, gården, balkongen eller verandaen med hele 1000 lumen med vakre dynamiske farger og justerbart hvitt lys. Lampene fungerer med dine eksisterende Wi-Fi- og WIZ-lamper og -armaturer.

HØYDEPUNKTER

- I full farge
- Nettspenning
- Værbestandig




Øyeblikkelig oppsett for all smartbelysning

Få tilgang til alle de smarte funksjonene ved å koble de nye lysene til ditt eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset når du er borte fra hjemmet og angi tidsplaner for å slå dem på og av automatisk. Alt uten å måtte installere ekstra maskinvare. Hold kontrollere innenfor Wi-Fi-rikkevidde, så er alle tilkoblede lys fullt kontrollerbare selv utenfor Wi-Fi-rikkevidde.



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Føl deg trygg og sikker med automatisert utendørs belysning

Planlegg at utendørslysene dine skal slås på hver dag før du kommer hjem, slik at du tydelig kan se miljøet ditt og føle deg trygg. Still inn lysene til å slå seg av automatisk om morgenen, eller når det ikke lenger er nødvendig med lys, og spar energi.




Lag din perfekte utendørs lysscene

Bland forskjellige farger og hvite lysmoduser for å skape den perfekte lysatmosfæren for dine perfekte hageøyeblikk. Lagre scenen din og slå på den når du vil med stemmestyring, appen, eller med smart tilbehør.



Forskjønn hagen din med millioner av farger og dynamiske moduser

Velg mellom millioner av lyse farger, fra energigivende kjølig hvit til myk varm hvit og skape den beste atmosfæren for utendørsaktivitetene dine. Eller bare bruk en forhåndsinnstilt dynamisk lysmodus, som Ocean, Forest eller Party for å skape en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



Kontroller utendørslysene slik du liker det

WiZ gir deg mange muligheter til å kontrollere smartlysene dine. Bare juster lysene med smarttelefonen eller stemmen din uansett hvor du er. Fungerer med snarveiene Google Home, Alexa og Siri.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Utendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart
Materiale: Metall Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Justerbart spothode: Ikke justerbar
Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
LED følger med: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 2700-5000 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 63

DIVERSE

Spesielt designet for: Balkong Hage

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 50 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7
Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,79 kg
Total høyde: 228 mm
Total lengde: 227 mm
Total bredde: 170 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 1 000
Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)
Lyspære følger med: 9.5
Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 9,5
IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
Lyskilden kan byttes ut: Nei
Antall lyskilder: 1

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076181
Nettovekt: 0,79 kg
Bruttovekt: 1,17 kg
Høyde: 29,6 cm
Lengde: 19,7 cm
Bredde: 25,2 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.