



Spot 50 W PAR16 GU10 x2



Sett søkelyset på komfort og velvære! Disse smarte spottene har den vanlige GU10-formen du allerede kjenner, men linsene i ekte glass gjør dem ekstra elegante. De har også noe helt unikt: justerbart hvitt lys som passer til alle typer behov og humør. Planlegg kjølig hvitt lys når du må få ting gjort, eller koselig varmhvitt lys når du vil slappe av – slik at du kan nyte livet hjemme. I tillegg til alt dette kan du styre lysene med stemmen, WiZ-fjernkontrollen eller WiZ-appen enten du er hjemme eller borte. De smarte WiZ GU10-spottene kobles til via det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt, og du trenger ikke ekstra maskinvare, nettverkskapasitet eller konfigurering.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 345 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Lys som passer i alle standardarmaturer

Kompakt form som passer perfekt inn i enhver spot og innfelt lysarmatur.



Kontroller den smarte belysningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.



Skap perfekt stemning for alle aktivitetene dine

Vår klassiske GU10-lampe i glass tilbyr noe spesielt: justerbar hvit LED-belysning for alle stemninger og aktiviteter. Konfigurer kjølig lys hvis du trenger å fokusere, og koselig lys når du vil slappe av – eller velg blant forhåndsinnstilte moduser som Fokus og Slapp av.



Skap en jevn lysfordeling i hele rommet

Nyt en behagelig lysbalanse i rommet med denne taklampe. Designet er spesielt laget for å fordele lyset jevnt og gi mykt, klart lys i hele rommet.

SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: PAR16
Sokkel: GU10
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,05 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

LYSEGENSKAPER

Lysvinkel: 36 grad(er)
Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 345 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 73

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

INFORMASJON

EAN: 8720169076709
EL nr: 872016907670900
Produktittel: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 927-65 TW 2PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.48
Spenning: AC 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 50 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F
Effektforbruk: 4,7 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 55 mm
Total lengde: 55 mm
Total bredde: 50 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 345 lm
Nominell maksimal intensitet: 550 cd
Nominell effekt: 4.7 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummeret er:: 1877834
Referanse for fluksmåling: Narrow Cone

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: Wireless G
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home IFTTT Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076709
Nettovekt: 0,1 kg
Bruttovekt: 0,15 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 10,5 cm