

Spot 50 W PAR16 GU10



Sett søkelyset på komfort og velvære! Disse smarte spottene har den vanlige GU10-formen du allerede kjenner, men lensene i ekte glass gjør dem ekstra elegante. De har også noe helt unikt: justerbart hvitt lys som passer til alle typer behov og humør. Planlegg kjølig hvitt lys når du må få ting gjort, eller koselig varmhvitt lys når du vil slappe av – slik at du kan nyte livet hjemme. I tillegg til alt dette får du 16 millioner farger og kan styre lysene med stemmen, WiZ-fjernkontrollen eller WiZ-appen enten du er hjemme eller borte. De smarte WiZ GU10-spottene kobles til via det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt, og du trenger ikke ekstra maskinvare, nettverkskapasitet eller konfigurering.

HØYDEPUNKTER

- Dimbar smartlyspære
- Opptil 345 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Lys som passer i alle standardarmaturer

Kompakt form som passer perfekt inn i enhver spot og innfelt lysarmatur.



Kontroller den smarte belysningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.



Skarpe, levende farger og nyanser av hvitt

Dekorer og fremhev ved å velge mellom millioner av levende farger og nyanser av hvitt. Spredningsvinkelen på 36 grader dekker omgivelsene med skarpt og ensartet lys.



Skap perfekt stemning for alle aktivitetene dine

Vår klassiske GU10-lampe i glass tilbyr noe spesielt: justerbar hvit LED-belysning for alle stemninger og aktiviteter. Konfigurer kjølig lys hvis du trenger å fokusere, og koselig lys når du vil slappe av – eller velg blant forhåndsinnstilte moduser som Fokus og Slapp av.



SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: PAR16
Sokkel: GU10
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,05 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Lysvinkel: 36
Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Lysfargekategori: Fullfarge
Opprinnelig lysytelse: 345 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full
belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 73

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

INFORMASJON

EAN: 8720169076761
EL nr: 872016907676100
Produktittel: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 922-65 RGB1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.48
Spenning: AC 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 50 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F
Effektforbruk: 4,7 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 55 mm
Total lengde: 55 mm
Total bredde: 50 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 345 lm
Nominell maksimal intensitet: 550 cd
Nominell effekt: 4.7 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 1877835
Referanse for fluksmåling: Narrow Cone

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076761
Nettovekt: 0,05 kg
Bruttovekt: 0,09 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.