



## Rund, 75 W G95 E27



Tenk globalt også lokalt med disse runde LED-smartpærene. De har flust av bruksområder rundt om i huset – sminkespeil, baderbelysning, pendellamper, lysekroner med mer. Velg mellom hundrevis av nyanser av hvitt lys fra koselig til kjølig, eller planlegg for å justere automatisk etter skiftende behov og stemninger. All Wi-Fi kan styres med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen.

## HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartlyspære
- Opptil 1055 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med appen eller stemmen



## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



## Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Aktiver enheter med bevegelse uten bruk av sensor

WiZ' SpaceSense-teknologi forvandler enhetene dine til bevegelsessensorer. Aktiver SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få belysning og enheter til å slå seg på og av automatisk ved hjelp av bevegelsesdeteksjon. Et rom må ha minst to WiZ-enheter for at SpaceSense-funksjonen skal fungere.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

# SPESIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: G95  
Sokkel: E27  
Type glass: Matt  
Kan dimmes: Ja

## LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,09 kg

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år  
Faktor for lumenvedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 25 000

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Fargetemperatur: 2700-6500 K  
Lysfargekategori: Justerbar hvit  
Opprinnelig lysytelse: 1055 lm  
Starttid:  $< 0,5$  s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full  
belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 75 mA

## INFORMASJON

EAN: 8720169076884  
EL nr: 872016907688400  
Produktttittel: Wi-Fi BLE 75W G95 E27  
827-65 TW 1PF/6

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spennings: AC 220-240 V  
Wattstyrke tilsvarende: 75 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): F  
Effektforbruk: 11 W  
Energiforbruk kWh/1000 t: 11

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 139 mm  
Total lengde: 139 mm  
Total bredde: 95 mm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000  
Nominell lysstrøm: 1055 lm  
Nominell effekt: 11 W

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
EPREL-registreringsnummeret er::  
1877822  
Referanse for fluksmåling: Sphere

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:  
Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum of  
60 months after introduction date  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med  
tredjepartssystemer: Alexa Google  
Home Homey IFTTT Matter Samsung  
SmartThings Siri-snarveier

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076884  
Nettovekt: 0,1 kg  
Bruttovekt: 0,21 kg  
Høyde: 18,5 cm  
Lengde: 10,5 cm  
Bredde: 10,5 cm